

Support UFS pour nVent ERIFLEX Flexibar et IBSB

Centrale d'électricité



CERTIFICATIONS



CARACTÉRISTIQUES

Kit includes one rail and 24 retaining blocks

Create up to three 650 mm (25.6") supports capable of holding four nVent ERIFLEX Flexibar

Les blocs de retenue ne contiennent pas d'halogène

Conforme RoHS

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/2

Référence catalogue	Numéro d'article	Épaisseur du conducteur	Largeur de feuillard	Hauteur (H)	Largeur (l)	A
UFS-KIT	553590	2 – 8 mm	15.5 – 120.0 mm	57.50 mm	30 mm	24 mm


Table 2/2

Référence catalogue	Numéro d'article	B	Poids unitaire
UFS-KIT	553590	15 mm	2.300 kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Recommended distance between supports is 400 mm (15 3/4").

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE