

Varistar CP Double Glazed Door, IP 20, 3-Point Locking

Power Utilities

FONCTIONS

Lever handle with key insert (2 keys)

Frame, St, 1.5 mm

Opening angle 180°

Security glass, 6 mm

Can be retrofitted with DIN profile half cylinder

Ingress protection class IP 20

Standard fitting, lock on right-hand door

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Hauteur	Largeur	Couleur	Code couleur	Type de verrouillage
21630-691	33 U	1600 mm	800 mm	Gris foncé	RAL 7021	Verrouillage à 3 points
21630-692	38 U	1800 mm	600 mm	Gris foncé	RAL 7021	Verrouillage à 3 points
21630-689	29 U	1400 mm	800 mm	Gris foncé	RAL 7021	Verrouillage à 3 points
21630-690	33 U	1600 mm	600 mm	Gris foncé	RAL 7021	Verrouillage à 3 points
21630-696	47 U	2200 mm	600 mm	Gris foncé	RAL 7021	Verrouillage à 3 points
21630-695	42 U	2000 mm	800 mm	Gris foncé	RAL 7021	Verrouillage à 3 points

Référence catalogue	Hauteur durack	Hauteur	Largeur	Couleur	Code couleur	Type de verrouillage
21630-688	29 U	1400 mm	600 mm	Gris foncé	RAL 7021	Verrouillage à 3 points
21630-693	38 U	1800 mm	800 mm	Gris foncé	RAL 7021	Verrouillage à 3 points
21630-697	47 U	2200 mm	800 mm	Gris foncé	RAL 7021	Verrouillage à 3 points
21630-687	24 U	1200 mm	800 mm	Gris foncé	RAL 7021	Verrouillage à 3 points
21630-694	42 U	2000 mm	600 mm	Gris foncé	RAL 7021	Verrouillage à 3 points
21630-686	24 U	1200 mm	600 mm	Gris foncé	RAL 7021	Verrouillage à 3 points

Table 2/2

Référence catalogue	Type de produit	Indice de protection	Type
21630-691	Porte de baie	IP20	Double porte vitrée
21630-692	Porte de baie	IP20	Double porte vitrée
21630-689	Porte de baie	IP20	Double porte vitrée
21630-690	Porte de baie	IP20	Double porte vitrée
21630-696	Porte de baie	IP20	Double porte vitrée
21630-695	Porte de baie	IP20	Double porte vitrée
21630-688	Porte de baie	IP20	Double porte vitrée
21630-693	Porte de baie	IP20	Double porte vitrée
21630-697	Porte de baie	IP20	Double porte vitrée
21630-687	Porte de baie	IP20	Double porte vitrée
21630-694	Porte de baie	IP20	Double porte vitrée

Référence catalogue	Type de produit	Indice de protection	Type
21630-686	Porte de baie	IP20	Double porte vitrée

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.