

Varistar CP Double Steel Door, Perforated With 3-Point Electronic Locking

Power Utilities

Perforated Varistar CP steel double door with 3-point locking and 2 door hinges for applications with IP 20 protection.

FONCTIONS

Double perforated steel door with 3-point locking for IP 20 protection class

Lever handle with push button, key

Opening angle 180°

Standard fitting, lock on right-hand door

Can be retrofitted with DIN profile half cylinder

SPÉCIFICATIONS

Table 1/3

Référence catalogue	Hauteur du rack	Hauteur	Largeur	Couleur	Code couleur	Conformité
21630-823	42 U	2000 mm	800 mm	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1
21630-822	52 U	2450 mm	600 mm	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1
21630-820	42 U	2000 mm	600 mm	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1
21630-825	52 U	2450 mm	800 mm	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1
21630-824	47 U	2200 mm	800 mm	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1
21630-821	47 U	2200 mm	600 mm	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1

Table 2/3

Référence catalogue	Finition	Type de verrouillage	Matériau	Type de produit	Indice de protection	Type
21630-823	Revêtement poudré	Verrouillage à 3 points, électronique	Acier	Porte de baie	IP20	Double porte en acier, perforée
21630-822	Revêtement poudré	Verrouillage à 3 points, électronique	Acier	Porte de baie	IP20	Double porte en acier, perforée
21630-820	Revêtement poudré	Verrouillage à 3 points, électronique	Acier	Porte de baie	IP20	Double porte en acier, perforée
21630-825	Revêtement poudré	Verrouillage à 3 points, électronique	Acier	Porte de baie	IP20	Double porte en acier, perforée
21630-824	Revêtement poudré	Verrouillage à 3 points, électronique	Acier	Porte de baie	IP20	Double porte en acier, perforée
21630-821	Revêtement poudré	Verrouillage à 3 points, électronique	Acier	Porte de baie	IP20	Double porte en acier, perforée

Table 3/3

Référence catalogue	Compatible avec
21630-823	Varistar CP
21630-822	Varistar CP
21630-820	Varistar CP
21630-825	Varistar CP
21630-824	Varistar CP
21630-821	Varistar CP

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Please order DIN profile half cylinder for lever handle separately.

Please purchase the grounding kit separately.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE