

# Varistar CP IP 55 Cabinet

## Power Utilities

Varistar: Highly versatile, robust welded steel frame electronics cabinet with a wide range of available features including protection against dust and water (IP20 and IP55), cooling options from fans to 40kW air-to-water chillers, shock, vibration and seismic resistance up to NEBS GR-63-CORE Bellcore zone 4 and industry leading radio-frequency/electromagnetic (RFI / EMI) shielding of 60 dB at 1 GHz, 40 dB at 3 GHz (tested to IEC 61587-3).

### FONCTIONS

Type of protection IP 55

Doors with 3-point locking and screw-fixed side panels

Static load-carrying capacity 1600 kg

Side and rear panels can be installed by one person

EN45545-2 fire safety Gaskets

### SPÉCIFICATIONS

Table 1/3

| Référence catalogue | Hauteur du rack | Hauteur | Couleur du bâti | Largeur | Teinte RAL du bâti | Matériau des pièces d'habillage |
|---------------------|-----------------|---------|-----------------|---------|--------------------|---------------------------------|
| 10630-041           | 42 U            | 2000 mm | Gris foncé      | 600 mm  | RAL 7021           | Acier                           |
| 10630-042           | 42 U            | 2000 mm | Gris foncé      | 600 mm  | RAL 7021           | Acier                           |

Table 2/3

| Référence catalogue | Profondeur | Coloris de l'habillage | Teinte RAL des pièces d'habillage | Conformité                              | Matériau du bâti | Type de produit |
|---------------------|------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------------|
| 10630-041           | 600 mm     | Gris foncé             | RAL 7021                          | CEI 60529, CEI 61587-1, CEI 60297-3-100 | Acier            | Baie            |

| Référence catalogue | Profondeur | Coloris de l'habillage | Teinte RAL des pièces d'habillage | Conformité                              | Matériau du bâti | Type de produit |
|---------------------|------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------------|
| 10630-042           | 600 mm     | Gris foncé             | RAL 7021                          | CEI 60529, CEI 61587-1, CEI 60297-3-100 | Acier            | Baie            |

Table 3/3

| Référence catalogue | Indice de protection | Charge statique |
|---------------------|----------------------|-----------------|
| 10630-041           | IP55                 | 1600 kgf        |
| 10630-042           | IP55                 | 1600 kgf        |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Further dimensions and versions available on ServicePLUS IP 55. Please order base/plinth separately. For the assembly of shelves and slide rails another pair of panel/slide mounts is necessary.

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**