

Varistar CP Mobile Base/Plinth

Power Utilities

Mobile base/plinth to make a cabinet mobile.

FONCTIONS

Covers, St, 1.5 mm

Load-carrying capacity on casters 400 kg, on adjustable feet 1000 kg

Support, St, 3 mm

Color RAL 7021

Plinth height H = 103 mm, with feet adjustable from 126 to 134 mm

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Largeur	Profondeur	Couleur	Code couleur	Type de produit	Type
21630-658	600 mm	1000 mm	Gris foncé	RAL 7021	Base baie/bâti	Socle de base, mobile
21630-655	600 mm	600 mm	Gris foncé	RAL 7021	Base baie/bâti	Socle de base, mobile
21630-657	600 mm	900 mm	Gris foncé	RAL 7021	Base baie/bâti	Socle de base, mobile
21630-656	600 mm	800 mm	Gris foncé	RAL 7021	Base baie/bâti	Socle de base, mobile
21630-661	800 mm	600 mm			Base baie/bâti	Socle de base, mobile
21630-663	800 mm	900 mm	Gris foncé	RAL 7021	Base baie/bâti	Socle de base, mobile
21630-664	800 mm	1000 mm	Gris foncé	RAL 7021	Base baie/bâti	Socle de base, mobile

Référence catalogue	Largeur	Profondeur	Couleur	Code couleur	Type de produit	Type
21630-662	800 mm	800 mm	Gris foncé	RAL 7021	Base baie/bâti	Socle de base, mobile

Table 2/2

Référence catalogue	Compatible avec
21630-658	Varistar CP
21630-655	Varistar CP
21630-657	Varistar CP
21630-656	Varistar CP
21630-661	Varistar CP
21630-663	Varistar CP
21630-664	Varistar CP
21630-662	Varistar CP

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE