

Varistar CP Mobile Frame

Power Utilities

Varistar welded steel frame for static load requirements. For 19", ETSI or mounting plate integration. For mobile applications.

FONCTIONS

Welded, finish powder-coated, black gray, RAL 7021

SPÉCIFICATIONS

Table 1/3

Référence catalogue	Hauteur du rack	Hauteur	Largeur	Profondeur	Couleur	Code couleur
20630-199	24 U	1200 mm	800 mm	600 mm	Gris foncé	RAL 7021
20630-194	24 U	1200 mm	600 mm	800 mm	Gris foncé	RAL 7021
20630-201	24 U	1200 mm	800 mm	900 mm	Gris foncé	RAL 7021
20630-202	24 U	1200 mm	800 mm	1000 mm	Gris foncé	RAL 7021
20630-193	24 U	1200 mm	600 mm	600 mm	Gris foncé	RAL 7021
20630-195	24 U	1200 mm	600 mm	900 mm	Gris foncé	RAL 7021
20630-196	24 U	1200 mm	600 mm	1000 mm	Gris foncé	RAL 7021
20630-200	24 U	1200 mm	800 mm	800 mm	Gris foncé	RAL 7021
20630-204	29 U	1400 mm	600 mm	800 mm	Gris foncé	RAL 7021

Référence catalogue	Hauteur durack	Hauteur	Largeur	Profondeur	Couleur	Code couleur
20630-209	29 U	1400 mm	800 mm	900 mm	Gris foncé	RAL 7021
20630-205	29 U	1400 mm	600 mm	900 mm	Gris foncé	RAL 7021
20630-210	29 U	1400 mm	800 mm	1000 mm	Gris foncé	RAL 7021
20630-208	29 U	1400 mm	800 mm	800 mm	Gris foncé	RAL 7021
20630-203	29 U	1400 mm	600 mm	600 mm	Gris foncé	RAL 7021
20630-207	29 U	1400 mm	800 mm	600 mm	Gris foncé	RAL 7021
20630-206	29 U	1400 mm	600 mm	1000 mm	Gris foncé	RAL 7021
20630-218	33 U	1600 mm	800 mm	1000 mm	Gris foncé	RAL 7021
20630-212	33 U	1600 mm	600 mm	800 mm	Gris foncé	RAL 7021
20630-214	33 U	1600 mm	600 mm	1000 mm	Gris foncé	RAL 7021
20630-216	33 U	1600 mm	800 mm	800 mm	Gris foncé	RAL 7021
20630-211	33 U	1600 mm	600 mm	600 mm	Gris foncé	RAL 7021
20630-217	33 U	1600 mm	800 mm	900 mm	Gris foncé	RAL 7021
20630-215	33 U	1600 mm	800 mm	600 mm	Gris foncé	RAL 7021
20630-213	33 U	1600 mm	600 mm	900 mm	Gris foncé	RAL 7021
20630-226	38 U	1800 mm	800 mm	1000 mm	Gris foncé	RAL 7021
20630-223	38 U	1800 mm	800 mm	600 mm	Gris foncé	RAL 7021
20630-219	38 U	1800 mm	600 mm	600 mm	Gris foncé	RAL 7021

Référence catalogue	Hauteur durack	Hauteur	Largeur	Profondeur	Couleur	Code couleur
20630-222	38 U	1800 mm	600 mm	1000 mm	Gris foncé	RAL 7021
20630-224	38 U	1800 mm	800 mm	800 mm	Gris foncé	RAL 7021
20630-220	38 U	1800 mm	600 mm	800 mm	Gris foncé	RAL 7021
20630-225	38 U	1800 mm	800 mm	900 mm	Gris foncé	RAL 7021
20630-221	38 U	1800 mm	600 mm	900 mm	Gris foncé	RAL 7021
20630-237	42 U	2000 mm	800 mm	1100 mm	Gris foncé	RAL 7021
20630-231	42 U	2000 mm	600 mm	1100 mm	Gris foncé	RAL 7021
20630-229	42 U	2000 mm	600 mm	900 mm	Gris foncé	RAL 7021
20630-233	42 U	2000 mm	800 mm	600 mm	Gris foncé	RAL 7021
20630-236	42 U	2000 mm	800 mm	1000 mm	Gris foncé	RAL 7021
20630-234	42 U	2000 mm	800 mm	800 mm	Gris foncé	RAL 7021
20630-235	42 U	2000 mm	800 mm	900 mm	Gris foncé	RAL 7021
20630-232	42 U	2000 mm	600 mm	1200 mm	Gris foncé	RAL 7021
20630-238	42 U	2000 mm	800 mm	1200 mm	Gris foncé	RAL 7021
20630-230	42 U	2000 mm	600 mm	1000 mm	Gris foncé	RAL 7021
20630-228	42 U	2000 mm	600 mm	800 mm	Gris foncé	RAL 7021
20630-227	42 U	2000 mm	600 mm	600 mm	Gris foncé	RAL 7021
20630-239	47 U	2200 mm	600 mm	600 mm	Gris foncé	RAL 7021

Référence catalogue	Hauteur durack	Hauteur	Largeur	Profondeur	Couleur	Code couleur
20630-242	47 U	2200 mm	600 mm	1000 mm	Gris foncé	RAL 7021
20630-250	47 U	2200 mm	800 mm	1200 mm	Gris foncé	RAL 7021
20630-249	47 U	2200 mm	800 mm	1100 mm	Gris foncé	RAL 7021
20630-248	47 U	2200 mm	800 mm	1000 mm	Gris foncé	RAL 7021
20630-246	47 U	2200 mm	800 mm	800 mm	Gris foncé	RAL 7021
20630-244	47 U	2200 mm	600 mm	1200 mm	Gris foncé	RAL 7021
20630-245	47 U	2200 mm	800 mm	600 mm	Gris foncé	RAL 7021
20630-241	47 U	2200 mm	600 mm	900 mm	Gris foncé	RAL 7021
20630-247	47 U	2200 mm	800 mm	900 mm	Gris foncé	RAL 7021
20630-240	47 U	2200 mm	600 mm	800 mm	Gris foncé	RAL 7021
20630-243	47 U	2200 mm	600 mm	1100 mm	Gris foncé	RAL 7021
20630-251	52 U	2450 mm	600 mm	1000 mm	Gris foncé	RAL 7021
20630-256	52 U	2450 mm	800 mm	1200 mm	Gris foncé	RAL 7021
20630-253	52 U	2450 mm	600 mm	1200 mm	Gris foncé	RAL 7021
20630-252	52 U	2450 mm	600 mm	1100 mm	Gris foncé	RAL 7021
20630-255	52 U	2450 mm	800 mm	1100 mm	Gris foncé	RAL 7021
20630-254	52 U	2450 mm	800 mm	1000 mm	Gris foncé	RAL 7021

Table 2/3

Référence catalogue	Conformité	Matériau du bâti	Matériau	Type de produit	Charge statique	Type
20630-199	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Acier	Cadre baie/bâti		Mobile
20630-194	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Acier	Cadre baie/bâti		Mobile
20630-201	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Acier	Cadre baie/bâti		Mobile
20630-202	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Acier	Cadre baie/bâti		Mobile
20630-193	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Acier	Cadre baie/bâti		Mobile
20630-195	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Acier	Cadre baie/bâti		Mobile
20630-196	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Acier	Cadre baie/bâti		Mobile
20630-200	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Acier	Cadre baie/bâti		Mobile
20630-204	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Acier	Cadre baie/bâti		Mobile
20630-209	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Acier	Cadre baie/bâti		Mobile
20630-205	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Acier	Cadre baie/bâti		Mobile
20630-210	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Acier	Cadre baie/bâti		Mobile
20630-208	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Acier	Cadre baie/bâti		Mobile
20630-203	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Acier	Cadre baie/bâti		Mobile
20630-207	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Acier	Cadre baie/bâti		Mobile
20630-206	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Acier	Cadre baie/bâti		Mobile
20630-218	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Acier	Cadre baie/bâti		Mobile
20630-212	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Acier	Cadre baie/bâti		Mobile

Référence catalogue	Conformité	Matériau du bâti	Matériau	Type de produit	Chargestatique	Type
20630-214	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Acier	Cadre baie/bâti		Mobile
20630-216	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Acier	Cadre baie/bâti		Mobile
20630-211	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Acier	Cadre baie/bâti		Mobile
20630-217	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Acier	Cadre baie/bâti		Mobile
20630-215	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Acier	Cadre baie/bâti		Mobile
20630-213	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Acier	Cadre baie/bâti		Mobile
20630-226	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Acier	Cadre baie/bâti		Mobile
20630-223	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Acier	Cadre baie/bâti		Mobile
20630-219	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Acier	Cadre baie/bâti		Mobile
20630-222	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Acier	Cadre baie/bâti		Mobile
20630-224	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Acier	Cadre baie/bâti		Mobile
20630-220	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Acier	Cadre baie/bâti		Mobile
20630-225	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Acier	Cadre baie/bâti		Mobile
20630-221	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Acier	Cadre baie/bâti		Mobile
20630-237	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Acier	Cadre baie/bâti	1600 kgf	Mobile
20630-231	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Acier	Cadre baie/bâti	1600 kgf	Mobile
20630-229	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Acier	Cadre baie/bâti		Mobile
20630-233	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Acier	Cadre baie/bâti		Mobile

Référence catalogue	Conformité	Matériau du bâti	Matériau	Type de produit	Chargestatique	Type
20630-236	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Acier	Cadre baie/bâti	1600 kgf	Mobile
20630-234	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Acier	Cadre baie/bâti		Mobile
20630-235	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Acier	Cadre baie/bâti		Mobile
20630-232	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Acier	Cadre baie/bâti	1600 kgf	Mobile
20630-238	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Acier	Cadre baie/bâti	1600 kgf	Mobile
20630-230	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Acier	Cadre baie/bâti	1600 kgf	Mobile
20630-228	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Acier	Cadre baie/bâti		Mobile
20630-227	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Acier	Cadre baie/bâti		Mobile
20630-239	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Acier	Cadre baie/bâti		Mobile
20630-242	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Acier	Cadre baie/bâti	1600 kgf	Mobile
20630-250	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Acier	Cadre baie/bâti	1600 kgf	Mobile
20630-249	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Acier	Cadre baie/bâti	1600 kgf	Mobile
20630-248	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Acier	Cadre baie/bâti	1600 kgf	Mobile
20630-246	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Acier	Cadre baie/bâti		Mobile
20630-244	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Acier	Cadre baie/bâti	1600 kgf	Mobile
20630-245	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Acier	Cadre baie/bâti		Mobile
20630-241	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Acier	Cadre baie/bâti		Mobile
20630-247	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Acier	Cadre baie/bâti		Mobile

Référence catalogue	Conformité	Matériau du bâti	Matériau	Type de produit	Chargestatique	Type
20630-240	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Acier	Cadre baie/bâti		Mobile
20630-243	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Acier	Cadre baie/bâti	1600 kgf	Mobile
20630-251	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Acier	Cadre baie/bâti	1600 kgf	Mobile
20630-256	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Acier	Cadre baie/bâti	1600 kgf	Mobile
20630-253	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Acier	Cadre baie/bâti	1600 kgf	Mobile
20630-252	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Acier	Cadre baie/bâti	1600 kgf	Mobile
20630-255	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Acier	Cadre baie/bâti	1600 kgf	Mobile
20630-254	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Acier	Acier	Cadre baie/bâti	1600 kgf	Mobile

Table 3/3

Référence catalogue	Compatible avec
20630-199	Varistar CP
20630-194	Varistar CP
20630-201	Varistar CP
20630-202	Varistar CP
20630-193	Varistar CP
20630-195	Varistar CP
20630-196	Varistar CP
20630-200	Varistar CP
20630-204	Varistar CP

Référence catalogue	Compatible avec
20630-209	Varistar CP
20630-205	Varistar CP
20630-210	Varistar CP
20630-208	Varistar CP
20630-203	Varistar CP
20630-207	Varistar CP
20630-206	Varistar CP
20630-218	Varistar CP
20630-212	Varistar CP
20630-214	Varistar CP
20630-216	Varistar CP
20630-211	Varistar CP
20630-217	Varistar CP
20630-215	Varistar CP
20630-213	Varistar CP
20630-226	Varistar CP
20630-223	Varistar CP
20630-219	Varistar CP

Référence catalogue	Compatible avec
20630-222	Varistar CP
20630-224	Varistar CP
20630-220	Varistar CP
20630-225	Varistar CP
20630-221	Varistar CP
20630-237	Varistar CP
20630-231	Varistar CP
20630-229	Varistar CP
20630-233	Varistar CP
20630-236	Varistar CP
20630-234	Varistar CP
20630-235	Varistar CP
20630-232	Varistar CP
20630-238	Varistar CP
20630-230	Varistar CP
20630-228	Varistar CP
20630-227	Varistar CP
20630-239	Varistar CP

Référence catalogue	Compatible avec
20630-242	Varistar CP
20630-250	Varistar CP
20630-249	Varistar CP
20630-248	Varistar CP
20630-246	Varistar CP
20630-244	Varistar CP
20630-245	Varistar CP
20630-241	Varistar CP
20630-247	Varistar CP
20630-240	Varistar CP
20630-243	Varistar CP
20630-251	Varistar CP
20630-256	Varistar CP
20630-253	Varistar CP
20630-252	Varistar CP
20630-255	Varistar CP
20630-254	Varistar CP

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre

représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE