

Varistar CP Steel Door, Perforated With 3-Point Electronic Locking

Power Utilities

Varistar CP perforated steel door 3-point locking for IP 20 applications.

FONCTIONS

Perforated steel door with 3-point locking for IP 20 protection class

Lever handle with built-in push button

Opening angle 180°

SPÉCIFICATIONS

Table 1/3

Référence catalogue	Hauteur du rack	Hauteur	Largeur	Type	Couleur	Code couleur
21630-814	42 U	2000 mm	600 mm	Porte en acier, avec perforations	Gris foncé	RAL 7021
21630-815	47 U	2200 mm	600 mm	Porte en acier, avec perforations	Gris foncé	RAL 7021
21630-816	52 U	2450 mm	600 mm	Porte en acier, avec perforations	Gris foncé	RAL 7021
21630-817	42 U	2000 mm	800 mm	Porte en acier, avec perforations	Gris foncé	RAL 7021
21630-818	47 U	2200 mm	800 mm	Porte en acier, avec perforations	Gris foncé	RAL 7021
21630-819	52 U	2450 mm	800 mm	Porte en acier, avec perforations	Gris foncé	RAL 7021

Référence catalogue	Hauteur durack	Hauteur	Largeur	Type	Couleur	Code couleur
21630-895	42 U	2000 mm	600 mm	Porte en acier, avec perforations	Gris foncé	RAL 7021
21630-896	47 U	2200 mm	600 mm	Porte en acier, avec perforations	Gris foncé	RAL 7021
21630-897	52 U	2450 mm	600 mm	Porte en acier, avec perforations	Gris foncé	RAL 7021
21630-898	42 U	2000 mm	800 mm	Porte en acier, avec perforations	Gris foncé	RAL 7021
21630-899	42 U	2000 mm	800 mm	Porte en acier, avec perforations	Gris foncé	RAL 7021
21630-900	52 U	2450 mm	800 mm	Porte en acier, avec perforations	Gris foncé	RAL 7021

Table 2/3

Référence catalogue	Conformité	Finition	Type de verrouillage	Matériau	Type de produit	Indice de protection
21630-814	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Verrouillage à 3 points, électronique	Acier	Porte de baie	IP20
21630-815	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Verrouillage à 3 points, électronique	Acier	Porte de baie	IP20
21630-816	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Verrouillage à 3 points, électronique	Acier	Porte de baie	IP20
21630-817	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Verrouillage à 3 points, électronique	Acier	Porte de baie	IP20
21630-818	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Verrouillage à 3 points, électronique	Acier	Porte de baie	IP20
21630-819	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Verrouillage à 3 points, électronique	Acier	Porte de baie	IP20
21630-895	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Verrouillage à 3 points, électronique	Acier	Porte de baie	IP20

Référence catalogue	Conformité	Finition	Type de verrouillage	Matériau	Type de produit	Indice de protection
21630-896	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Verrouillage à 3 points, électronique	Acier	Porte de baie	IP20
21630-897	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Verrouillage à 3 points, électronique	Acier	Porte de baie	IP20
21630-898	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Verrouillage à 3 points, électronique	Acier	Porte de baie	IP20
21630-899	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Verrouillage à 3 points, électronique	Acier	Porte de baie	IP20
21630-900	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Verrouillage à 3 points, électronique	Acier	Porte de baie	IP20

Table 3/3

Référence catalogue	Compatible avec
21630-814	Varistar CP
21630-815	Varistar CP
21630-816	Varistar CP
21630-817	Varistar CP
21630-818	Varistar CP
21630-819	Varistar CP
21630-895	Varistar CP
21630-896	Varistar CP
21630-897	Varistar CP
21630-898	Varistar CP

Référence catalogue	Compatible avec
21630-899	Varistar CP
21630-900	Varistar CP

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Please order DIN profile half cylinder for lever handle separately.

Please purchase the grounding kit separately.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE