

Varistar CP Steel Door, Perforated With 3-Point Locking

Power Utilities

Varistar CP perforated steel door 3-point locking for IP 20 applications.

FONCTIONS

Perforated steel door with three point locking for IP 20 protection class

Lever handle with key insert (2 keys)

Opening angle 180°

Can be retrofitted with lever handle 24630003 and DIN profile half cylinder with keys or push button

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Hauteur	Largeur	Couleur	Code couleur	Conformité
21630-098	42 U	2000 mm	600 mm	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3
21630-099	47 U	2200 mm	600 mm	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3
21630-100	52 U	2450 mm	600 mm	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3
21630-101	42 U	2000 mm	800 mm	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3
21630-102	47 U	2200 mm	800 mm	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3
21630-103	52 U	2450 mm	800 mm	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3
21630-424	24 U	1200 mm	600 mm	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3

Référence catalogue	Hauteur durack	Hauteur	Largeur	Couleur	Code couleur	Conformité
21630-425	24 U	1200 mm	800 mm	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3
21630-426	29 U	1400 mm	600 mm	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3
21630-427	29 U	1400 mm	800 mm	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3
21630-428	33 U	1600 mm	600 mm	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3
21630-429	33 U	1600 mm	800 mm	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3
21630-430	38 U	1800 mm	600 mm	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3
21630-431	38 U	1800 mm	800 mm	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-3

Table 2/2

Référence catalogue	Type de verrouillage	Type de produit	Indice de protection	Type	Compatible avec
21630-098	Verrouillage à 3 points	Porte de baie	IP20	Porte en acier, avec perforations	Varistar CP
21630-099	Verrouillage à 3 points	Porte de baie	IP20	Porte en acier, avec perforations	Varistar CP
21630-100	Verrouillage à 3 points	Porte de baie	IP20	Porte en acier, avec perforations	Varistar CP
21630-101	Verrouillage à 3 points	Porte de baie	IP20	Porte en acier, avec perforations	Varistar CP
21630-102	Verrouillage à 3 points	Porte de baie	IP20	Porte en acier, avec perforations	Varistar CP
21630-103	Verrouillage à 3 points	Porte de baie	IP20	Porte en acier, avec perforations	Varistar CP
21630-424	Verrouillage à 3 points	Porte de baie	IP20	Porte en acier, avec perforations	Varistar CP
21630-425	Verrouillage à 3 points	Porte de baie	IP20	Porte en acier, avec perforations	Varistar CP
21630-426	Verrouillage à 3 points	Porte de baie	IP20	Porte en acier, avec perforations	Varistar CP

Référence catalogue	Type de verrouillage	Type de produit	Indice de protection	Type	Compatible avec
21630-427	Verrouillage à 3 points	Porte de baie	IP20	Porte en acier, avec perforations	Varistar CP
21630-428	Verrouillage à 3 points	Porte de baie	IP20	Porte en acier, avec perforations	Varistar CP
21630-429	Verrouillage à 3 points	Porte de baie	IP20	Porte en acier, avec perforations	Varistar CP
21630-430	Verrouillage à 3 points	Porte de baie	IP20	Porte en acier, avec perforations	Varistar CP
21630-431	Verrouillage à 3 points	Porte de baie	IP20	Porte en acier, avec perforations	Varistar CP

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Please order DIN profile half cylinder for lever handle 24630003 separately.

Please purchase the grounding kit separately.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE