

Varistar CP Steel Door, Plain With Multi-Point Locking, Shortened

Power Utilities

EMC and IP55 Steel Door with lever handle and 5-Point locking.

FONCTIONS

Height of connection plate 400 mm

Lever handle with push button

Opening angle 180°

Steel door with 5-point locking for EMC applications

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Hauteur	Largeur	Indice de protection	Couleur	Code couleur
21630-372	38 U	1800 mm	600 mm	IP55	Gris foncé	RAL 7021
21630-373	38 U	1800 mm	800 mm	IP55	Gris foncé	RAL 7021
21630-711	38 U	1800 mm	600 mm	IP55	Gris foncé	RAL 7021
21630-712	38 U	1800 mm	800 mm	IP55	Gris foncé	RAL 7021
21630-374	42 U	2000 mm	600 mm	IP55	Gris foncé	RAL 7021
21630-375	42 U	2000 mm	800 mm	IP55	Gris foncé	RAL 7021
21630-376	47 U	2200 mm	600 mm	IP55	Gris foncé	RAL 7021

Référence catalogue	Hauteur durack	Hauteur	Largeur	Indice de protection	Couleur	Code couleur
21630-377	47 U	2200 mm	800 mm	IP55	Gris foncé	RAL 7021
21630-713	42 U	2000 mm	600 mm	IP55	Gris foncé	RAL 7021
21630-714	42 U	2000 mm	800 mm	IP55	Gris foncé	RAL 7021
21630-715	47 U	2200 mm	600 mm	IP55	Gris foncé	RAL 7021
21630-716	47 U	2200 mm	800 mm	IP55	Gris foncé	RAL 7021

Table 2/2

Référence catalogue	Type de verrouillage	Type de produit
21630-372	Verrouillage à 3 points	Porte de baie
21630-373	Verrouillage à 3 points	Porte de baie
21630-711	Verrouillage à 3 points	Porte de baie
21630-712	Verrouillage à 3 points	Porte de baie
21630-374	Verrouillage à 4 points	Porte de baie
21630-375	Verrouillage à 4 points	Porte de baie
21630-376	Verrouillage à 4 points	Porte de baie
21630-377	Verrouillage à 4 points	Porte de baie
21630-713	Verrouillage à 4 points	Porte de baie
21630-714	Verrouillage à 4 points	Porte de baie
21630-715	Verrouillage à 4 points	Porte de baie
21630-716	Verrouillage à 4 points	Porte de baie

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Please purchase the grounding kit separately.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE