MONI-PT100-4/20MA Assemblage de sonde pour zones dangereuses

Le nVent RAYCHEM MONI-PT100-4/20MA est une sonde PT100 connectée à un transmetteur de 4 à 20 mA intégré à une boîte d'accouplement en polyester renforcé de fibre de verre noire. Convient aux zones explosibles.

CARACTÉRISTIQUES

Installation simple et rapide : intégré à une boîte d'accouplement en polyester renforcé de fibre de verre noire avec presse-étoupe bleu M20

Plage de mesures de température : -50 °C to +250 °C

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/2

Référence catalogue	Nom de l'article	Matériau du boîtier	Montage	Plages de mesure des températures	Température de fonctionnement	Câble fixe vers la sonde
704058-000	PT100-4/20MA	Polyester renforcé de fibre de verre	Bracket	250 °C	–20 to 55 °C	Oui

Table 2/2

Référence catalogue	Nom de l'article	Longueur du câble	Diamètre de l'extrémité de la sonde
704058-000	PT100-4/20MA	2 m	3 mm

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante :

www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord
Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa
Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asie Pacifique
Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Amérique latine
Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com