Raccordement électrique à entrée unique avec boîte de raccordement

nVent RAYCHEM JBS-100 est une boîte de jonction utilisée pour connecter l'alimentation à un câble chauffant parallèle industriel nVent RAYCHEM BTV, QTVR, XTVR, HTV ou VPL. Disponible en trois versions personnalisées pour les pratiques d'installation locales, elle est également disponible avec un indicateur d'alimentation. JBS-100-E, JBS-100-L-E JBS-100-EP, JBS-100-L-EP JBS-100-A, JBS-100-L-A.

CARACTÉRISTIQUES

- Boîtes spacieuses simples et faciles à installer avec accès en façade, bornes de type ressort robustes et vis de couvercle imperdables pour une fixation sûre
- Fait partie d'un système modulaire pour un maximum de flexibilité
- Une gamme adaptée à tous les câbles de chauffage parallèles industriels nVent RAYCHEM
- Conception simplifiée pour les zones explosibles faisant partie intégrante de l'approbation du système
- Installation à froid : gaine d'étanchéité centrale avec embout étanchéité non durci ; aucun pistolet thermique, aucun permis de travail à la chaleur rouge n'est requis
- Fiabilité et longue durée de vie : 10 year extended product warranty available, maintenance free

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pour zone explosible avec gaz:	1, 2
Quantité d'entrée:	2
Quantité de borne de connexion:	3
Coupe transversale conducteur maxi:	10 mm^2
Pour zone explosible avec poussière:	21, 22
Profondeur:	90 mm
Largeur:	120 mm
Hauteur:	242 mm
Type de connexion:	Connexion à froid
Matériau:	Polymère renforcé en fibre de verre
Type de zone:	Non-Hazardous; Hazardous
Classe d'étanchéité IP:	IP66

Passage de câbles:	M25
Alvéoles incluses:	Non
Montage:	Installation sur la tuyauterie
Fixation du couvercle:	Vissé
Sans halogène:	Oui

Table 1/1

Référence catalogue	Nom de l'article	Température ambiante	Témoin lumineux inclus	Plaque de mise à la terre incluse	Sous l'isolation
054363-000	JBS-100-L-E	−40 to 40 °C	Oui	Non	Non
075249-000	JBS-100-L-EP	−40 to 40 °C	Oui	Oui	Non
158251-000	JBS-100-EP	−55 to 56 °C	Non	Oui	Non
829939-000	JBS-100-E	−55 to 56 °C	Non	Non	Non

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Il existe peut-être des versions localisées, sous des références différentes, avec agréments limités. Contactez le représentant commercial local.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord
Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa
Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asie Pacifique
Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Amérique latine
Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:
RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT