

Kit de démarrage de chauffage par le sol autorégulant T2Red

Kit de démarrage complet RAYCHEM pour chauffage par le sol T2Red contenant 300 m de rouleau de T2Red, 5 thermostats SENZ, 10 kits de raccordement et de nœud de tamponnage et un chariot pour faciliter le transport et dérouler le câble T2Red.

CARACTÉRISTIQUES

Écoénergétique, autorégulant (confort accru grâce à une parfaite répartition de la chaleur dans toute la pièce : ajuste automatiquement l'émission de chaleur, plus de chaleur près des fenêtres, moins de chaleur sous les meubles) avec des commandes avancées et un panneau isolant en option (Reflecta)

Installation simple et rapide (coupé à la longueur requise, sans sorties froides, idéal pour les plans de sol complexes, convient à tous les sols existants et revêtements de sol, repères métriques, kits de raccordement conviviaux)

Fonctionnement sûr et efficace : (montée en température rapide, alimentation électrique flexible à partir de 50-100 W/m² par boucles rapprochées pour une puissance plus élevée et des boucles plus larges pour une puissance plus faible, pas de surchauffe)

Reliable during long life, 12 to 20 year total care warranty available, no maintenance required

Including 300 meter of cable on spool, connection kits, 5 SENZ touchscreen thermostats (Weekly timer, Predictive heating, Open window function) that make the installation compliant with the EcoDesign directive, and 1 trolley for ease of transport of the material and unspooling of the T2Red cable

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/3							
Référence catalogue	Nom de l'article	Technologie de câble chauffant		Puissance de sortie	Power Output, Typical	Matériau de gaine extérieure	
821116-000	U-RD-B-START	Autorégulant	230 V	5 – 15 W/m	80 – 125 W/m²	Polymère fluoré	

Table 2/3							
Référence catalogue	Nom de l'article	Couleur	Type de chemin de terre	Température d'installation min.	Poids nominal du câble	Longueur	
821116-000	U-RD-B-START	Rouge	Tresse	5 °C	68 g/m	300 m	

Table 3/3								
Référence catalogue	Nom de l'article	Longueur de circuit max.	Disjoncteur					
821116-000	U-RD-B-START	100 m	Courbe C/10 A					

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

Tel +1.800.545.6258 Fax +1.800.527.5703 thermal.info@nvent.com Europe, Middle East, Africa Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604 thermal.info@nvent.com Asie Pacifique

Tel +86.21.2412.1688 Fax +86.21.5426.3167 cn.thermal.info@nvent.com Amérique latine

Tel +1.713.868.4800 Fax +1.713.868.2333 thermal.info@nvent.com