

Câble de détection de fuites d'eau TT1000, modulaire



Le modèle nVent RAYCHEM TraceTek TT1000-XX-PC fait partie d'une gamme de câbles de détection d'eau de longueur fixe avec connecteurs en plastique installés en usine. Principalement utilisé dans les applications de bâtiment commercial, il est généralement destiné à la détection des fuites sous des sols surélevés, dans des salles de machines et surfaces planes similaires. Il détecte la présence d'eau à n'importe quel endroit sur toute sa longueur. Installé avec un module d'alarme et de localisation, le câble détecte les fuites d'eau, déclenche une alarme et identifie l'emplacement.

CARACTÉRISTIQUES

Technologie de pointe : polymère conducteur robuste et conception en polymère fluoré, résistant à la corrosion et à l'abrasion

Installation simple et rapide : petit, léger et flexible

Conception facile, séchage rapide et réutilisable

Détection et localisation des fuites réparties sur une large zone

Reliable and durable, 10 year product warranty available

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre extérieur:	6 mm
Température maxi de service:	75 °C
Méthode de détection:	Technologie des polymères conducteurs Raychem
Détection:	Raccordement

Table 1/1

Référence catalogue	Nom de l'article	Longueur
017859-000	TT1000-7.5M/25FT-PC	7.5 m
072827-000	TT1000-5M/17FT-PC	5 m
391887-000	TT1000-3M/10FT-PC	3 m

Référence catalogue	Nom de l'article	Longueur
396807-000	TT1000-30M/100FT-PC	30 m
409271-000	TT1000-1M/3FT-PC	1 m
805147-000	TT1000-15M/50FT-PC	15 m
P000000702	TT1000-100M/330FT-PC	100 m
P000000864	TT1000-25M/82FT-PC	25 m
P000000873	TT1000-50M/165FT-PC	50 m
P000001222	TT1000-6M/20FT-PC	6 m
P000001223	TT1000-10M/33FT-PC	10 m
P000001224	TT1000-12M/39FT-PC	12 m
P000001225	TT1000-30M/98FT-PC	30 m
P000001226	TT1000-45M/147FT-PC	45 m

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

**Europe, Middle East,
Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asie Pacifique

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Amérique latine

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT