

# Câble de détection de liquides conducteurs TT3000, modulaire



Le modèle nVent RAYCHEM TraceTek TT3000-XX-MC fait partie d'une gamme de câbles de détection de fuite modulaires à longueur fixe avec connecteurs métalliques, utilisés pour détecter les déversements et les fuites de liquides conducteurs, y compris les eaux usées, les acides, les bases et les flux de déchets dangereux. Installé avec un module d'alarme et de localisation, le câble détecte les fuites de solution aqueuse, déclenche une alarme et identifie l'emplacement. Le câble est conçu pour diverses applications, y compris les sols, les sols existants, les emplacements d'équipements, les tuyauteries, les cuves de stockage et les tranchées.

## CARACTÉRISTIQUES

Technologie de pointe : construction en polymère conducteur et polymère fluoré, mécaniquement solide et résistant aux produits chimiques

Installation simple et rapide : petit, léger et flexible

Conception simple

Détection et localisation des fuites réparties sur une large zone

Fiable et durable : 5 year product warranty available

## LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Diamètre extérieur:</b>	6 mm
<b>Température maxi de service:</b>	85 °C
<b>Détection:</b>	Liquides conducteurs et produits chimiques aqueux
<b>Méthode de détection:</b>	Technologie des polymères conducteurs Raychem
<b>Modèle:</b>	Câble de détection

Table 1/1

Référence catalogue	Nom de l'article	Longueur
048179-000	TT3000-15M/50FT-MC	15 m
103619-000	TT3000-7.5M/25FT-MC	7.5 m

Référence catalogue	Nom de l'article	Longueur
148983-000	TT3000-0.3M/1FT-MC	0.3 m
262789-000	TT3000-1.5M/5FT-MC	1.5 m
301795-000	TT3000-30M/100FT-MC	30 m
492017-000	TT3000-60M/200FT-MC	60 m
792293-000	TT3000-4.5M/15FT-MC	4.5 m
842667-000	TT3000-3M/10FT-MC	3 m

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

### Amérique du Nord

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

### Europe, Middle East,

#### Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

### Asie Pacifique

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

[cn.thermal.info@nvent.com](mailto:cn.thermal.info@nvent.com)

### Amérique latine

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

Our powerful portfolio of brands:

**RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT**