

Tableau d'alarmes TTDM-128

Le modèle nVent RAYCHEM TraceTek TTDM-128 est un tableau d'alarmes surveillant directement jusqu'à 1500 m (5000 pi) de câble de sonde et un réseau de jusqu'à 126 modules TraceTek distants. Ils peuvent combiner des modules d'interface de sonde (TTSIM), des modules relais (TT-NRM) ou d'autres modules TTDM-128. Chaque circuit détecte, repère et suit les fuites indépendamment des autres circuits raccordés au module. Lorsque des fuites sont détectées, le module émet une alarme, ferme les contacts de relais, allume le voyant DEL du panneau avant et affiche l'identification et l'emplacement du circuit sur l'écran alphanumérique.

CARACTÉRISTIQUES

Facile à configurer et à utiliser

Capacités étendues de communication numérique et de mise en réseau : multiple event tracking capability for up to 127 independent sensor circuits; dry contacts and RS232/RS485 Modbus communication, with a 4-20 mA analog output option

Historique des événements accessibles à partir du panneau avant (ou via le port série) visant à identifier le type d'événement, l'heure, l'emplacement et d'autres paramètres pour tous les événements de la sonde ou interventions de l'utilisateur

Mémoire non volatile pour l'historique des événements, la configuration et la configuration du réseau

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Profondeur:	85 mm
Hauteur:	240 mm
Largeur:	300 mm
Température de fonctionnement:	0 - 50 °C
Affichage:	LCD
Contacts de relais:	Fuite : 1 inverseur bipolaire bidirectionnel (DPDT). Service : 1 inverseur bipolaire bidirectionnel (DPDT). Défaut : 1 inverseur bipolaire bidirectionnel (DPDT)

Table 1/1

Référence catalogue	Nom de l'article	Tension nominale	Type de tension d'alimentation
P000000091	TTDM-128	115 V, 230 V	CA

Référence catalogue	Nom de l'article	Tension nominale	Type de tension d'alimentation
P000000092	TTDM-128-24V	24 V	AC/DC

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asie Pacifique

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Amérique latine

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT