


Passe-câbles 19", avec joint balai

Joint balais pour passage de câbles.



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Hauteur utile 1 U

Aucun filetage nécessaire

SPÉCIFICATIONS

Matériau: Aluminium; Polypropylène

Type de produit: Joint balai

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Couleur	Quantité par colis	Code couleur	Finition	Hauteur
64230-096	1U	Gris foncé	2	RAL 7021	Anodisé	43.6mm
60118-437	1U		2		Anodisé	43.6mm

Table 2/2

Référence catalogue	Expédition rapide
---------------------	-------------------

64230-096	No
60118-437	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Visserie de fixation 19" à commander séparément.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE