

Turbine 19", 2 U, Axiale

Tiroir de ventilation à prise d'air avant.



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Protection contre les contacts accidentels conformément à la norme DIN EN ISO 13857

Un déflecteur intégré empêche l'accumulation de la chaleur au niveau des modules placés sous le tiroir de ventilation

Adaptation possible sur un bac à cartes

Unité de ventilation arrière en option, 2 U, pour ventilation active des modules placés sous le tiroir de ventilation

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Tension d'entrée CA	Tension d'entrée CC	Quantité par colis	Finition	Matériau	Expédition rapide
10713-518	230V		1	Aluzinc	Acier, Polypropylène	No
10713-520	115V		1	Aluzinc	Acier, Polypropylène	No
10713-526	230V		1	Aluzinc	Acier, Polypropylène	No

Référence catalogue	Tension d'entrée CA	Tension d'entrée CC	Quantité par colis	Finition	Matériau	Expédition rapide
10713-529		24V min	1	Aluzinc	Acier, Polypropylène	No
10713-534	230V		1	Aluzinc	Acier, Polypropylène	No
10713-536	115V		1	Aluzinc	Acier, Polypropylène	No
10713-537		24V min	1	Aluzinc	Acier, Polypropylène	No
19713-540			1	Aluzinc	Acier, Polypropylène	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veuillez commander séparément le câble secteur.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE