

# Baie Varistar CP CEM, IP 20 , avec toit de ventilation, 42 U, 2000H 600L 800P

## RÉFÉRENCE CATALOGUE

**10630-045**



Varistar : armoire électronique très polyvalente et robuste à châssis en acier soudé, avec un large éventail de caractéristiques disponibles, notamment la protection contre la poussière et l'eau (IP 20 et IP 55), des options de refroidissement allant des ventilateurs aux refroidisseurs air-eau de 40 kW, une résistance aux chocs, aux vibrations et aux séismes allant jusqu'à NEBS GR-63-CORE Bellcore zone 4 et un blindage radiofréquence/électromagnétique (RFI / EMI) de 60 dB à 1 GHz, 40 dB à 3 GHz (testé selon la norme IEC 61587-3).

## FONCTIONS

Blindage 60 dB à 1 GHz, 40 dB à 3 GHz (testé selon IEC 61587-3)

Blindage 30 dB à 18 GHz (test selon la norme EN 61000-5-7) avec joints EN45545

Type de protection IP 20

Charge statique admissible de 1600 kg

Portes avec verrouillage 4 points, flancs vissés

Les flancs et panneaux arrière peuvent être installés par une seule personne.

## ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Baie

Famille de produits: Varistar CP

Matériau du bâti: Acier

Couleur du bâti: Gris foncé

Teinte RAL du bâti: RAL 7021

Matériau des pièces d'habillage: Acier

Coloris de l'habillage: Gris foncé

Teinte RAL des pièces d'habillage: RAL 7021

Hauteur du rack: 42U

Hauteur: 2000mm

Largeur: 600mm

Profondeur: 800mm

Charge statique: 1600kg

Indice de protection: IP20

Conformité: CEI 61587-1; CEI 60297-3-100; CEI 61587-3

Finition: Revêtement poudré

Matériau: Acier

Quantité par colis: 1

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Autres dimensions et version disponibles sur demande. Veuillez commander le socle séparément. Le montage d'étagères et de glissières fixes nécessite une paire de montants supplémentaire

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Notre gamme complète de marques:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**