


Unité de ventilation pour tiroir de ventilation 19", 2 U, axial, 230 VAC

RÉFÉRENCE CATALOGUE

10713-530



Ventilateur supplémentaire (intégré) avec logement pour ventilateur-poussoir Schroff 2 U. Aucune tension d'alimentation supplémentaire n'est nécessaire : la connexion se fait par le ventilateur-poussoir 19".

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Espace utile 2 U supplémentaire : avec un ventilateur intégré, les composants situés sous le tiroir de ventilation 19" peuvent être refroidis

Aucune tension d'alimentation supplémentaire n'est nécessaire : la connexion se fait par le ventilateur-poussoir 19", 2 U

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Système de ventilation

Type: Tiroir de ventilation

Couleur: Argent

Tension d'entrée CA: 230V

Quantité par colis: 1

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE