nVent | SCHROFF

We connect and protect

Système VME64x, tour, 5U, alimentation enfichable

RÉFÉRENCE CATALOGUE

10836-045





Système VME64 version tour pour 7 cartes VME64x 6U, 160 mm. L'alimentation du système est créée par une alimentation électrique enfichable. Un module de régulation du ventilateur surveille les ventilateurs, la température et la tension.

CERTIFICATIONS

RoHS COMPLIANT

FONCTIONS

- Système conforme aux normes IEC 60297-3-101, 102, 103 ; IEEE 1101.1, 1101,10/11 ; carte fond de panier conforme à VITA 1.1-1997
- Alimentation enfichable, Facteur de forme 19", 300 W ; une deuxième alimentation peut éventuellement être installée
- Carte fond de panier VME64x 7 slots, 6 U, J1/J2 monolithique sans connecteur P0, Option rear I/O, conforme à VITA 1-1994 et 1.1-1997
- Dissipation thermique assurée par 2 ventilateurs, refroidissement de l'avant vers l'arrière ; température régulée avec module de régulation du ventilateur (FCM)
- Système pour montage standard des cartes au format carte, 6 U, Profondeur de 160 mm et option rear I/O
- Module d'affichage pour tensions DC, alarme ventilateur
- Emplacement pour monter un lecteur DVD 5,25"

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Système

Nombre de Slots: 7

Type: Version tour

Type de cartes fond de panier: 6 U extension VME64

Transfert de données: VME64; VME2eSST

Alimentation par slot: 30W

Tension d'entrée CA: 100 – 240V

Direction de la circulation d'air: De l'avant vers l'arrière

Hauteur du rack: 10U

Type d'alimentation électrique: (1) Bloc d'alimentation enfichable

Alimentation incluse: Oui

E/S arrière: Oui

Conformité: ANSI/VITA 1.1-1997

Quantité par colis: 1

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Systèmes modifiés disponibles sur demande.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America
All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe
Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia
Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India
Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.