


Glissière télescopique universelle, charge lourde, 2 U,L300

RÉFÉRENCE CATALOGUE

20110-190



Glissières télescopiques avec une capacité de charge de 10 à 100 kg, une longueur d'extension > 100 % et une capacité de montage latéral sur 19". Les glissières télescopiques robustes, adaptées à l'installation du châssis 19", conviennent aux boîtiers serveurs de notre gamme de produits. En raison de la construction extrêmement robuste et de la capacité de charge élevée, les glissières télescopiques peuvent également être utilisées avec des boîtiers très lourds.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Charge statique admissible par paire 72 - 100 kg

Montage latéral sur montants 19" du bâti (plan 19" libre pour fixer les étagères /les tiroirs)

Butée d'extrémité amortie

Longueur d'extension > 100 %

Largeur de glissière k = 19,1 mm, largeur d'installation max. de tiroir/d'extension w = 411 mm

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Longueur: 300mm

Quantité par colis: 2

Finition: Zingué

Matériau: Acier

Type de produit: Glissière télescopique

Charge statique: 77kg

Type: Universel

Net Weight: 1.3kg

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Visserie de fixation pour montage au niveau du plan 19", à commander séparément

Les glissières télescopiques universelles peuvent également être installées sans composants supplémentaires dans des applications non standard, et donc aussi dans des armoires autres que 19".

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE