


Modules de distribution de l'alimentation selon la norme DIN 43880, Disjoncteur 1 x 16 A

RÉFÉRENCE CATALOGUE

20119-355



Disjoncteur GFCI robuste avec boutons de test et de réinitialisation pour la protection contre les défauts de terre, offrant une protection complète contre les défauts de terre. Les disjoncteurs Schroff GFCI s'adaptent aux boîtes de distribution 19" ou aux petits modules de distribution.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

A clipser sur un rail DIN

Pour montage dans un coffret de distribution 19" ou un coffret modulaire

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Quantité par colis: 1

Type de produit: Unité de distribution d'alimentation

Largeur: 17.7mm

Net Weight: 0.11kg

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE