


Carte fond de panier J1/J2 bus VME 6U, 10 slots

RÉFÉRENCE CATALOGUE

23001-070



Les cartes fonds de panier nVent SCHROFF VMEbus bénéficient d'une excellente suppression des bruits haute fréquence et de valeurs MTBF très élevées grâce à des condensateurs céramiques et à la technologie de fabrication CMS.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Conformément à la norme ANSI/VITA 1-1994 VME64

Carte fond de panier monolithique, 6U avec niveaux J1 et J2

Connexion et déconnexion de la masse électrique et de la masse mécanique au moyen des vis

Terminaison active/passive, commutable par cavalier; terminaison passive préconfigurée

Electronic Daisy Chain (EDC) automatique

Raccordement de l'alimentation via Powerbugs (cosses à anneau M4) ou cosses Faston

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Carte fond de panier

Nombre de Slots: 10

Hauteur du rack: 6U

Type de cartes fond de panier: VMEbus, J1/J2, avec EDC

Système de slot: Slot 1 gauche

Largeur du slot: 4HP

Type de connecteur: DIN 41612, C96

Type de connecteur d'alimentation: Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4

Type de connecteur secteur: MicroMatch, embase à 8 broches, 5 broches

Hauteur: 263.4mm

Largeur: 201.8mm

Net Weight: 1.09kg

Quantité par colis: 1

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Autres configurations disponibles sur demande.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE