


Kit de bac à cartes EuropacPRO 19" pour module de distribution d'alimentation, non blindé, 3 U, 84 F, 115 mm

RÉFÉRENCE CATALOGUE

24563-100



Pour montage d'appareils d'installation selon DIN 43880 dans les dimensions 1-3, à clipser, comme p.ex. prises encastrables, disjoncteurs, disjoncteurs différentiels. Ils peuvent être intégrés après montage de la glissière horizontale avec glissière centrale DIN à lèvre (35/7,5)

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Pour montage d'appareils d'installation selon DIN 43880 dans les dimensions 1-3, à clipser, comme p.ex. prises encastrables, disjoncteurs, disjoncteurs différentiels. Ils peuvent être intégrés après montage de la glissière horizontale avec glissière centrale DIN à lèvre (35/7,5)

Espace d'intégration modulaire pour modules électriques

Dimensions internes et externes conformément aux normes IEC 60297-3-101 et IEEE 1101.1

Flancs en aluminium

Profil type "light"

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Bacs à cartes / Châssis

Hauteur du rack: 3U

Largeur du rack: 84HP

Profondeur: 115mm

Pour montage: Module de distribution d'alimentation

Blindage électromagnétique: Non

Charge statique: 2.5kg

Poignée incluse: Non

Fixation: Rack

Conformité: CEI 60297-3-103

Quantité par colis: 1

Finition: Anodisé; Passivé

Hauteur: 132.55mm

Matériau: Aluminium

Net Weight: 0.64kg

Largeur: 482.6mm

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE