We connect and protect

# Kit bac à cartes EuropacPRO 19" pour carte fond de panier, haute rigidité, blindage réalisable à postériori, avec poignée avant, 3 U, 175 mm

## RÉFÉRENCE CATALOGUE

**24567-161**












Bac à cartes blindé non-CEM pour montage des cartes fond de panier, version Heavy avec faces latérales soudées tox et poignée à l'avant.

## CERTIFICATIONS

RoHS COMPLIANT

## FONCTIONS

- Bac à cartes avec flancs type H (« Heavy»), L'équerre 19" est clinchée sur le flanc (soudée à froid)
- Livraison dans un emballage plat peu encombrant
- Glissière horizontale arrière pour montage des cartes fond de panier avec bande isolante
- Profil de type H « Heavy »
- Résistance aux chocs et aux vibrations jusqu'à 5 g
- IP 20 conformément à la norme IEC 60529
- Tenue aux chocs et vibrations : ferroviaires BN 411002, BN 411003
- Dimensions intérieures et extérieures selon : IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1
- Charge admissible jusqu'à 15 kg
- Version avec poignées avant

## ATTRIBUTS DU PRODUIT

- Hauteur du rack: 3U
- Profondeur: 175mm
- Quantité par colis: 1
- Pour montage: Carte fond de panier
- Profondeur de la carte: 160mm
- Type de joint CEM: Acier inoxydable
- Tolérance aux chocs et aux vibrations: 5g (force)
- Poignée incluse: Oui
- Fixation: Rack
- Conformité: CEI 60297-3-103
- Blindage électromagnétique: Non
- Finition: Anodisé; Passivé
- Matériau: Aluminium
- Type de produit: Bacs à cartes / Châssis
- Largeur du rack: 84HP
- Charge statique: 15kg

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Configuration personnalisée : grande diversité de variantes en hauteur, largeur et profondeur ; guide-cartes pour une grande variété d'applications ; options d'aménagement intérieur ; accessoires et visserie de fixation.

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.


**North America**
All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

**Europe**
Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

**Asia**
Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

**Middle East & India**
Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff


Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**


©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.