


Système CPCI avec alimentation ATX, horizontal, 1 U, 2 slots

RÉFÉRENCE CATALOGUE

24579-077



Système CompactPCI 1 U avec panier à cartes horizontal pour deux cartes 6 U, deux cartes RTM. Alimentation électrique ATX intégrée.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Conforme aux normes IEC 60297-3-101, -102, -103; IEEE 1101.1, 1101,10/11 ; carte fond de panier conforme à PICMG 2.0 rév. 3.0

Système pour intégration horizontale des cartes. Format de carte avant : 6 U, profondeur 160 mm; Rear I/O : 6 U, profondeur 80 mm

Carte fond de panier 2 slots, 6 U, slot système gauche 64 bits

Dissipation thermique par le module ventilateur échangeable à chaud (circulation d'air de droite à gauche)

Alimentation ATX, 250 W

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Système

Nombre de Slots: 2

Type: Rackable 19"

Type de cartes fond de panier: 6 U CompactPCI

Transfert de données: Bus PCI 64 bits

Alimentation par slot: 40W

Tension d'entrée CA: 100 – 240V

Direction de la circulation d'air: De droite à gauche

Hauteur du rack: 1U

Type d'alimentation électrique: (1) ATX PSU

Alimentation incluse: Oui

E/S arrière: Oui

Conformité: PICMG 2.0 R3.0

Profondeur: 275mm

Hauteur: 44.64mm

Largeur: 449mm

Net Weight: 5.37kg

Quantité par colis: 1

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Systèmes modifiés disponibles sur demande.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit. des

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE