


# Système CPCI avec alimentation enfichable, PSBH.110, 4 U, 8 slots

## RÉFÉRENCE CATALOGUE

**24579-135**



Système CompactPCI 4 U avec PSB et H.110, avec panier à cartes horizontal pour huit cartes 6 U, huit cartes RTM et deux alimentations électriques enfichables 3 U CompactPCI. Possibilité d'intégrer jusqu'à quatre alimentations électriques enfichables.

## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Système conforme à la norme IEC 60297-3-101, -102, -103 ; IEEE 1101.1, 1101,10/11) ; Carte fond de panier conforme à PICMG 2.16

Système pour intégration horizontale des cartes. Format de carte avant : 6 U, profondeur 160 mm; Rear I/O : 6 U, profondeur 80 mm

Carte fond de panier monolithique pour (signaux et puissance) CompactPCI 64 bits; PSB (carte fond de panier commutée), PICMG 2.16 ; H.110, 8 slots, 6 U, CompactPCI 64 bits (2 slots Fabric/Switch, 6 slots Node H.110), Slot système à gauche ; bus de raccordement d'alimentation intégré avec connecteurs 2 x P 47

Dissipation thermique par module de ventilation échangeable à chaud, circulation d'air de la gauche vers la droite

Prêt à accepter deux alimentations CompactPCI 19" 250 W (3 U, 8 F)

## ATTRIBUTS DU PRODUIT

---

Type de produit: Système

Nombre de Slots: 8

Type: Rackable 19"

Type de cartes fond de panier: 6 U CompactPCI avec PSB et H.110

Transfert de données: Bus PCI 64 bits; GbE

Alimentation par slot: 40W

Tension d'entrée CA: 100 – 240V

Direction de la circulation d'air: De gauche à droite

Hauteur du rack: 4U

Type d'alimentation électrique: (2) Bloc d'alimentation enfichable

Alimentation incluse: Non

E/S arrière: Oui

Conformité: PICMG 2.0 R3.0

Profondeur: 275mm

Hauteur: 177mm

Quantité par colis: 1

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

---

Systèmes modifiés disponibles sur demande.

## AVERTISSEMENT

---

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Notre gamme complète de marques:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**