

Kit peigne guide-câbles

RÉFÉRENCE CATALOGUE

24630-057



Les peignes guide-câbles se fixent manuellement et assurent un rayon de courbure optimal afin d'éviter les dommages ou les ruptures. La conception en T protège les câbles afin d'offrir une solution de câblage structurée et fonctionnelle.

FONCTIONS

Les peignes guide-câbles en T se fixent sans vis directement sur les montants 19" et permettent une gestion facile et efficace des câbles en cuivre et fibre optique, etc.

Chaque peigne composé de 5 doigts peut être fixé individuellement sur le montant 19" en fonction des exigences de gestion des câbles

The cable fingers protrude 81,5mm from the 19" upright, cela nécessite donc un renforcement minimum de ~82 mm

Branches du peigne espacées de 36,45 mm pour un câblage haute densité

Fonctionne uniquement avec les montants / faces Datacom 19" avec une identification de la hauteur en U imprimée - 24630013, 24630014 et 24630015

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Support de câblage

Famille de produits: Varistar CP

Type: Kit de fixation

Matériau: PVC

Couleur: Noir

Quantité par colis: 20

Net Weight: 1.98kg

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Les peignes guide-câbles à clipser permettent aux clients de réaliser leurs chemins de câbles sur mesure.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE