We connect and protect

Extracteur 71

RÉFÉRENCE CATALOGUE

71-3-R

La série 71 fournit une aide à l'extraction des circuits imprimés avec un contact de connecteur à haute densité et des applications de plusieurs connecteurs. Avec un avantage mécanique de 4,5 : 1, la série 71 peut être utilisée pour les applications de plaque froide avec les Wedge Loks ou les cartes SCHROFF ou avec des coffrets en tôle lors de l'utilisation des PCB Tainers de série 24 ou 127 avec fonction de bride en option.

 AVERTISSEMENT : Cet article peut vous exposer à des produits chimiques, notamment le chrome (composés hexavalents), qui est connu dans l'État de Californie pour causer le cancer, de même que des problèmes de santé au niveau de la reproduction. Pour en savoir plus, rendez vous sur www.P65Warnings.ca.gov.

CERTIFICATIONS

DFARS Compliant

FONCTIONS

- Avantage mécanique de 4,5 : 1
- Construction aluminium
- Épaisseur des cartes de circuit imprimé 0,79 mm (0,031 "), 1,6 mm (0,063 po), 2,4 mm (0,093 po), 3,2 mm (0,125 po), 3,96 mm (0,156 po)
- Pour les applications avec plaque froide ou en tôle
- Poids 1,42 g (0,05 oz) pour l'aluminium
- Fournit une aide à l'extraction uniquement
- DSCC 84191

ATTRIBUTS DU PRODUIT

- Type de produit: Dispositifs d'insertion/d'extraction de cartes
- Avec broche: Non

Matériau: Aluminium

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

nVent peut être amené à modifier les caractéristiques de ses produits pour assurer la conformité aux normes industrielles, militaires ou autres normes pertinentes en vigueur. Sauf accord contraire écrit, les spécifications militaires annulées ou remplacées peuvent être certifiées selon les spécifications les plus récentes ou de remplacement. Les produits fabriqués conformément à ces spécifications seront réputés entièrement conformes, que vous ayez été informé ou non de ces modifications, même si elles diffèrent des spécifications d'origine ou des références du client

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America
All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe
Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia
Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India
Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.