

Dispositif d'insertion/d'extraction 311

RÉFÉRENCE CATALOGUE

HA311-TC



La série 311 a été conçue conformément aux normes VITA 48.4 et 48.2 pour offrir un avantage mécanique allant jusqu'à 10:1 pour l'insertion et l'extraction de cartes de circuits imprimés avec des contacts de connecteurs à haute densité. Le ressort intégré assure une pression positive sur les connecteurs pendant l'actionnement du Card Lok et une auto compensation constante des tolérances de la carte. La série 311-TC est idéale pour la maintenance de deuxième niveau.

⚠ **AVERTISSEMENT** : Cet article peut vous exposer à des produits chimiques, notamment le chrome (composés hexavalents), qui est connu dans l'État de Californie pour causer le cancer, de même que des problèmes de santé au niveau de la reproduction. Pour en savoir plus, rendez vous sur www.P65Warnings.ca.gov.

FONCTIONS

Mécanisme de verrouillage intégré

Sérigraphie personnalisée disponible

Fournit une autocompensation pour les tolérances de carte

Conforme à la maintenance de 2e niveau ; peut être utilisé avec une main gantée, aucun outil spécifique n'est requis

Conçu conformément à VITA 48.4 et 48.2

Maintient une pression positive sur les connecteurs pendant l'actionnement du Card Lok

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Dispositifs d'insertion/d'extraction de cartes

Avec broche: Non

Matériau: Alliage d'aluminium 6061-T6

Finition: Anodisé noir durci

Caractéristique de conception: Compensation de tolérance

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

nVent peut être amené à modifier les caractéristiques de ses produits pour assurer la conformité aux normes industrielles, militaires ou autres normes pertinentes en vigueur. Sauf accord contraire écrit, les spécifications militaires annulées ou remplacées peuvent être certifiées selon les spécifications les plus récentes ou de remplacement. Les produits fabriqués conformément à ces spécifications seront considérés comme pleinement conformes, que vous ayez été informé ou non de ces modifications, même si elles diffèrent des spécifications d'origine ou des références du client.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE