We connect and protect

EuropacPRO| Capots haut et bas, Advanced EMC 45, Vissés au flanc, Ø 2,3mm



Les capots sont utilisés pour le blindage électromagnétique et/ ou comme protection mécanique. Les capot peuvent être vissés sur les flancs.

CERTIFICATIONS

RoHS COMPLIANT

FONCTIONS

Capots supérieur et inférieur avec CEM et perforation pour une circulation d'air optimisée, répondant aux exigences de la norme de sécurité incendie EN 62368-1, diamètre de perforation Ø 2,3 mm, taux 50 %

Pour le positionnement flexible des profilés horizontaux, p. ex. pour les circuits imprimés aux formats standard

Capots à visser sur le flanc

Compatibilité avec tous les profilés horizontaux, en plus de la version durcie

SPÉCIFICATIONS

Matériau:	Aluminium
Type de produit:	Capot supérieur
Famille de produits:	EuropacPRO
Finition:	Passivé
Type:	Avec perforations
Compatible avec:	Bacs à cartes

Table 1/1

Référence catalogue	Largeur du rack	Profondeur	Quantité par colis	Unité du colis	Expédition rapide
24563-555	36HP	175mm	2	Paire	No
24563-556	36HP	235mm	2	Paire	No
24563-560	42HP	175mm	2	Paire	No
24563-561	42HP	235mm	2	Paire	No
24563-562	42HP	275mm	2	Paire	No
24563-563	42HP	277.75mm	2	Paire	No
24563-564	42HP	295mm	2	Paire	No
24563-660	63HP	175mm	2	Paire	No
24563-661	63HP	235mm	2	Paire	No
24563-662	63HP	275mm	2	Paire	No
24563-663	63HP	295mm	2	Paire	No
24563-760	84HP	175mm	2	Paire	No
24563-761	84HP	235mm	2	Paire	No
24563-762	84HP	275mm	2	Paire	No
24563-763	84HP	277.75mm	2	Paire	No
24563-764	84HP	295mm	2	Paire	No
24563-765	84HP	355mm	2	Paire	No
24563-766	84HP	415mm	2	Paire	No

Référence catalogue	Largeur du rack	Profondeur	Quantité par colis	Unité du colis	Expédition rapide
24563-767	84HP	495mm	2	Paire	No

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America
All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe
Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia
Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India
Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.