

# EuropacPRO Advanced EMC | Obturateurs de flancs pour profils en C



Flanc en aluminium 3 mm pour accroître l'efficacité du blindage CEM du bac à cartes en augmentant l'épaisseur du matériau et en couvrant les découpes superflues. Cette version est spécialement adaptée à l'installation d'un raidisseur permettant de monter le bac à cartes avec des glissières télescopiques en C dans une armoire.

## FONCTIONS

Obturateurs de flancs pour un blindage RF latéral accru, spécialement prévus pour l'installation d'un raidisseur permettant de monter le bac à cartes avec des glissières télescopiques en C dans une armoire

Assemblage à l'extérieur du flanc standard

Matériel de montage inclus

Les profils raidisseurs en C compatibles sont disponibles dans la section Produits recommandés

## SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

| Référence catalogue | Type de produit | Famille de produits | Type   | Hauteur du rack | Profondeur | Blindage électromagnétique |
|---------------------|-----------------|---------------------|--------|-----------------|------------|----------------------------|
| 24563-355           | Panneau latéral | EuropacPRO          | Type H | 3U              | 175mm      | Oui                        |
| 24563-356           | Panneau latéral | EuropacPRO          | Type H | 3U              | 235mm      | Oui                        |
| 24563-359           | Panneau latéral | EuropacPRO          | Type H | 3U              | 295mm      | Oui                        |
| 24563-360           | Panneau latéral | EuropacPRO          | Type H | 3U              | 355mm      | Oui                        |
| 24563-361           | Panneau latéral | EuropacPRO          | Type H | 3U              | 415mm      | Oui                        |
| 24563-362           | Panneau latéral | EuropacPRO          | Type H | 3U              | 495mm      | Oui                        |

| Référence catalogue | Type de produit | Famille de produits | Type   | Hauteur durack | Profondeur | Blindage électromagnétique |
|---------------------|-----------------|---------------------|--------|----------------|------------|----------------------------|
| 24563-375           | Panneau latéral | EuropacPRO          | Type H | 6U             | 175mm      | Oui                        |
| 24563-376           | Panneau latéral | EuropacPRO          | Type H | 6U             | 235mm      | Oui                        |
| 24563-379           | Panneau latéral | EuropacPRO          | Type H | 6U             | 295mm      | Oui                        |
| 24563-380           | Panneau latéral | EuropacPRO          | Type H | 6U             | 355mm      | Oui                        |
| 24563-381           | Panneau latéral | EuropacPRO          | Type H | 6U             | 415mm      | Oui                        |
| 24563-382           | Panneau latéral | EuropacPRO          | Type H | 6U             | 495mm      | Oui                        |

Table 2/2

| Référence catalogue | Longueur | Matériau  | Finition | Quantité par colis | Unité du colis | Expédition rapide |
|---------------------|----------|-----------|----------|--------------------|----------------|-------------------|
| 24563-355           | 175mm    | Aluminium | Passivé  | 2                  | Paire          | No                |
| 24563-356           | 235mm    | Aluminium | Passivé  | 2                  | Paire          | No                |
| 24563-359           | 295mm    | Aluminium | Passivé  | 2                  | Paire          | No                |
| 24563-360           | 355mm    | Aluminium | Passivé  | 2                  | Paire          | No                |
| 24563-361           | 415mm    | Aluminium | Passivé  | 2                  | Paire          | No                |
| 24563-362           | 495mm    | Aluminium | Passivé  | 2                  | Paire          | No                |
| 24563-375           | 175mm    | Aluminium | Passivé  | 2                  | Paire          | No                |
| 24563-376           | 235mm    | Aluminium | Passivé  | 2                  | Paire          | No                |
| 24563-379           | 295mm    | Aluminium | Passivé  | 2                  | Paire          | No                |
| 24563-380           | 355mm    | Aluminium | Passivé  | 2                  | Paire          | No                |

| Référence catalogue | Longueur | Matériau  | Finition | Quantité par colis | Unité du colis | Expédition rapide |
|---------------------|----------|-----------|----------|--------------------|----------------|-------------------|
| 24563-381           | 415mm    | Aluminium | Passivé  | 2                  | Paire          | No                |
| 24563-382           | 495mm    | Aluminium | Passivé  | 2                  | Paire          | No                |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Le flanc et l'équerre 19" sont soudés ensemble à froid par clinchage. Clinchage = technique d'assemblage par emboutissage, sans composants d'assemblage supplémentaires. Le processus nécessite un outillage spécifique et une importante force appliquée par la pression.

Versions autres que 3 et 6 U disponibles sur demande.

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**