


Eurorack| Bâti 19"



Espacement fixe entre l'avant et l'arrière du plan 19".

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Bâti vissé, cadre moulé sous pression en fonte d'aluminium, montant en aluminium extrudé

Entraxe fixe entre le plan 19" avant et arrière

Finition : RAL 7021

SPÉCIFICATIONS

Charge statique:	400kg
Matériau du bâti:	Aluminium
Matériau:	Aluminium
Type de produit:	Cadre baie/bâti

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Hauteur	Largeur	Profondeur	Quantité par colis	Couleur
22117-772	34U	1620mm	600mm	600mm	1	Gris foncé
22117-773	34U	1620mm	600mm	800mm	1	Gris foncé
22117-774	34U	1620mm	600mm	900mm	1	Gris foncé
22117-775	38U	1798mm	600mm	600mm	1	Gris foncé
22117-776	38U	1798mm	600mm	800mm	1	Gris foncé
22117-777	38U	1798mm	600mm	900mm	1	Gris foncé
22117-778	43U	2020mm	600mm	600mm	1	Gris foncé
22117-779	43U	2020mm	600mm	800mm	1	Gris foncé
22117-780	43U	2020mm	600mm	900mm	1	Gris foncé
22117-781	47U	2198mm	600mm	800mm	1	Gris foncé
22117-977	20U	998mm	600mm	600mm	1	Gris foncé
22117-978	20U	998mm	600mm	800mm	1	Gris foncé
22117-979	25U	1220mm	600mm	600mm	1	Gris foncé
22117-980	25U	1220mm	600mm	800mm	1	Gris foncé
22117-981	29U	1398mm	600mm	600mm	1	Gris foncé
22117-982	29U	1398mm	600mm	800mm	1	Gris foncé
22117-983	47U	2198mm	600mm	600mm	1	Gris foncé
22117-984	47U	2198mm	600mm	900mm	1	Gris foncé

Table 2/2

Référence catalogue	Code couleur	Finition	Type	Expédition rapide
22117-772	RAL 7021	Revêtement poudré	Standard	No
22117-773	RAL 7021	Revêtement poudré	Standard	No
22117-774	RAL 7021	Revêtement poudré	Standard	No
22117-775	RAL 7021	Revêtement poudré	Standard	No
22117-776	RAL 7021	Revêtement poudré	Standard	No
22117-777	RAL 7021	Revêtement poudré	Standard	No
22117-778	RAL 7021	Revêtement poudré	Standard	No
22117-779	RAL 7021	Revêtement poudré	Standard	No
22117-780	RAL 7021	Revêtement poudré	Standard	No
22117-781	RAL 7021	Revêtement poudré	Standard	No
22117-977	RAL 7021	Revêtement poudré	Standard	No
22117-978	RAL 7021	Revêtement poudré	Standard	No
22117-979	RAL 7021	Revêtement poudré	Standard	No
22117-980	RAL 7021	Revêtement poudré	Standard	No
22117-981	RAL 7021	Revêtement poudré	Standard	No
22117-982	RAL 7021	Revêtement poudré	Standard	No
22117-983	RAL 7021	Revêtement poudré	Standard	No
22117-984	RAL 7021	Revêtement poudré	Standard	No

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE