


Eurorack| Socle, avec perforations



Un socle permet le stockage fonctionnel des câbles excédentaires et protège la partie inférieure de la baie contre les rongeurs.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Acier, 2,5 mm, RAL 7021

Socle, Fonte d'aluminium moulée sous pression

Avec ouvertures de ventilation avant et arrière

Peut être équipé de filtre

Hauteur 100 mm

Pièces d'habillage amovibles de tous les côtés

SPÉCIFICATIONS

Type de produit: Base baie/bâti

Table 1/2

Référence catalogue	Largeur	Profondeur	Matériau	Quantité par colis	Couleur	Code couleur
22117-864	600mm	600mm	Acier	1	Gris foncé	RAL 7021
22117-865	600mm	800mm	Acier	1	Gris foncé	RAL 7021
22117-866	600mm	900mm	Acier	1	Gris foncé	RAL 7021

Référence catalogue	Largeur	Profondeur	Matériau	Quantité par colis	Couleur	Code couleur
22117-867	800mm	600mm	Acier	1	Gris foncé	RAL 7021
22117-868	800mm	800mm	Acier	1	Gris foncé	RAL 7021

Table 2/2

Référence catalogue	Finition	Type	Expédition rapide
22117-864	Revêtement poudré	Base socle	No
22117-865	Revêtement poudré	Base socle	No
22117-866	Revêtement poudré	Base socle	No
22117-867	Revêtement poudré	Base socle	No
22117-868	Revêtement poudré	Base socle	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Filtre (article 6) non inclus, veuillez commander séparément.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE