


Eurorack| Flancs avec quart de tour



Flancs en acier pour cadre en aluminium avec fixation rapide pour un montage et une installation faciles.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Montage au cadre avec 2 loquets de flanc

Acier, 1 mm

SPÉCIFICATIONS

Type de produit: Panneau baie/bâti

Matériau: Acier

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Hauteur	Profondeur	Quantité par colis	Couleur	Code couleur
---------------------	-----------------	---------	------------	--------------------	---------	--------------

21117-158	20U	998mm	600mm	2	Gris clair	RAL 7035
21117-159	25U	1220mm	600mm	2	Gris clair	RAL 7035
21117-160	29U	1398mm	600mm	2	Gris clair	RAL 7035
21117-161	34U	1567mm	600mm	2	Gris clair	RAL 7035
21117-162	38U	1798mm	600mm	2	Gris clair	RAL 7035
21117-163	43U	2020mm	600mm	2	Gris clair	RAL 7035
21117-164	47U	2198mm	600mm	2	Gris clair	RAL 7035
21117-167	20U	998mm	800mm	2	Gris clair	RAL 7035
21117-168	25U	1220mm	800mm	2	Gris clair	RAL 7035
21117-169	29U	1398mm	800mm	2	Gris clair	RAL 7035
21117-170	34U	1567mm	800mm	2	Gris clair	RAL 7035
21117-171	38U	1798mm	800mm	2	Gris clair	RAL 7035
21117-172	43U	2020mm	800mm	2	Gris clair	RAL 7035
21117-173	47U	2198mm	800mm	2	Gris clair	RAL 7035
21117-179	34U	1567mm	900mm	2	Gris clair	RAL 7035
21117-180	38U	1798mm	900mm	2	Gris clair	RAL 7035
21117-181	43U	2020mm	900mm	2	Gris clair	RAL 7035
21117-182	47U	2198mm	900mm	2	Gris clair	RAL 7035
22117-958	34U	1567mm	600mm	2	Gris foncé	RAL 7021

22117-959	34U	1567mm	800mm	2	Gris foncé	RAL 7021
22117-960	34U	1567mm	900mm	2	Gris foncé	RAL 7021
22117-961	38U	1798mm	600mm	2	Gris foncé	RAL 7021
22117-962	38U	1798mm	800mm	2	Gris foncé	RAL 7021
22117-963	38U	1798mm	900mm	2	Gris foncé	RAL 7021
22117-964	43U	2020mm	600mm	2	Gris foncé	RAL 7021
22117-965	43U	2020mm	800mm	2	Gris foncé	RAL 7021
22117-966	43U	2020mm	900mm	2	Gris foncé	RAL 7021
22117-967	47U	2198mm	800mm	2	Gris foncé	RAL 7021
22117-993	20U	998mm	600mm	2	Gris foncé	RAL 7021
22117-994	20U	998mm	800mm	2	Gris foncé	RAL 7021
22117-995	25U	1220mm	600mm	2	Gris foncé	RAL 7021
22117-996		1220mm	800mm	2	Gris foncé	RAL 7021
22117-997	29U	1398mm	600mm	2	Gris foncé	RAL 7021
22117-998	29U	1398mm	800mm	2	Gris foncé	RAL 7021
22117-999	47U	2198mm	600mm	2	Gris foncé	RAL 7021
23117-001	47U	2198mm	900mm	2	Gris foncé	RAL 7021

Table 2/2

Référence catalogue	Finition	Type	Expédition rapide
21117-158	Revêtement poudré	Panneau latéral	No

Référence catalogue	Finition	Type	Expédition rapide
21117-159	Revêtement poudré	Panneau latéral	No
21117-160	Revêtement poudré	Panneau latéral	No
21117-161	Revêtement poudré	Panneau latéral	No
21117-162	Revêtement poudré	Panneau latéral	No
21117-163	Revêtement poudré	Panneau latéral	No
21117-164	Revêtement poudré	Panneau latéral	No
21117-167	Revêtement poudré	Panneau latéral	No
21117-168	Revêtement poudré	Panneau latéral	No
21117-169	Revêtement poudré	Panneau latéral	No
21117-170	Revêtement poudré	Panneau latéral	No
21117-171	Revêtement poudré	Panneau latéral	No
21117-172	Revêtement poudré	Panneau latéral	No
21117-173	Revêtement poudré	Panneau latéral	No
21117-179	Revêtement poudré	Panneau latéral	No
21117-180	Revêtement poudré	Panneau latéral	No
21117-181	Revêtement poudré	Panneau latéral	No
21117-182	Revêtement poudré	Panneau latéral	No
22117-958	Revêtement poudré	Panneau latéral	No

Référence catalogue	Finition	Type	Expédition rapide
22117-959	Revêtement poudré	Panneau latéral	No
22117-960	Revêtement poudré	Panneau latéral	No
22117-961	Revêtement poudré	Panneau latéral	No
22117-962	Revêtement poudré	Panneau latéral	No
22117-963	Revêtement poudré	Panneau latéral	No
22117-964	Revêtement poudré	Panneau latéral	No
22117-965	Revêtement poudré	Panneau latéral	No
22117-966	Revêtement poudré	Panneau latéral	No
22117-967	Revêtement poudré	Panneau latéral	No
22117-993	Revêtement poudré	Panneau latéral	No
22117-994	Revêtement poudré	Panneau latéral	No
22117-995	Revêtement poudré	Panneau latéral	No
22117-996	Revêtement poudré	Panneau latéral	No
22117-997	Revêtement poudré	Panneau latéral	No
22117-998	Revêtement poudré	Panneau latéral	No
22117-999	Revêtement poudré	Panneau latéral	No
23117-001	Revêtement poudré	Panneau latéral	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Des portes peuvent être montées à la place des flancs.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE