


Poignée avant monobloc, largeur 12,2 mm



La poignée peut être montée sur un bac à cartes ou une face avant 19". Disponible avec une surface anodisée incolore ou noire. Les poignées seront boulonnées de l'arrière.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Charge statique admissible 30 kg/paire

Vissé de l'intérieur

SPÉCIFICATIONS

Matériau:	Aluminium
Famille de produits:	EuropacPRO
Type de produit:	Poignée
Compatible avec:	Bacs à cartes

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Finition	Quantité par colis	Type de poignée	Couleur	Couple de serrage
10501-116	1U	Anodisé	1	Droit	Argent	
10501-004	2U	Anodisé	1	Droit	Argent	

Référence catalogue	Hauteur durack	Finition	Quantité par colis	Type de poignée	Couleur	Couple de serrage
10501-005	3U	Anodisé	1	Droit	Argent	2.4N·m
10501-006	4U	Anodisé	1	Droit	Argent	
10501-007	5U	Anodisé	1	Droit	Argent	
10501-008	6U	Anodisé	1	Droit	Argent	2.4N·m
10501-016	2U	Anodisé	1	Droit	Argent	
10501-018	4U	Anodisé	1	Droit	Argent	2.4N·m
10501-020	3U	Anodisé	1	Poignée angulaire	Argent	2.4N·m
10501-021	4U	Anodisé	1	Poignée angulaire	Argent	2.4N·m
10501-022	6U	Anodisé	1	Poignée angulaire	Argent	2.4N·m
10501-025	2U	Anodisé	1	Droit	Noir	
10501-026	3U	Anodisé	1	Droit	Noir	2.4N·m
10501-027	4U	Anodisé	1	Droit	Noir	
10501-028	5U	Anodisé	1	Droit	Noir	
10501-029	6U	Anodisé	1	Droit	Noir	2.4N·m

Table 2/2

Référence catalogue	Expédition rapide
10501-116	No
10501-004	No
10501-005	No

Référence catalogue	Expédition rapide
10501-006	No
10501-007	No
10501-008	No
10501-016	No
10501-018	No
10501-020	No
10501-021	No
10501-022	No
10501-025	No
10501-026	No
10501-027	No
10501-028	No
10501-029	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veuillez commander séparément le kit de pièces de montage.

Veuillez noter que certains articles sont livrés selon des tailles de lots définies (SPQ, par ex. 5 pièces, 10 pièces, 50 pièces, etc.). Dans le cas d'une quantité commandée différente (par ex. 2 pièces), la quantité pourra être automatiquement augmentée à la taille de lot supérieure = lot de livraison standard.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des

dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE