nVent SCHROFF

We connect and protect

Face avant, Plate, Sans blindage, découpes Sub-D



Face avant plane avec découpe pour connecteurs Sub-D.
Version non blindée.

CERTIFICATIONS

RoHS COMPLIANT

FONCTIONS

Version non blindée

Aluminium, 2,5 mm, face vue anodisée, face d'appui conductrice

SPÉCIFICATIONS

Hauteur du rack:	3U
Largeur du rack:	4HP
Matériau:	Aluminium
Finition:	Anodisé; Passivé
Type accessoire:	Face avant
Type de produit:	Face avant

Type: Face avant sans poignée

Table 1/2						
Référence catalogue	**Quantité par colis**	**Fixation**	**Finition avant**	**Face d'appui**	**Nombre de broches**	**Arêtes traitées**
30118-341	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur	(3) 9	Non
30118-342	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur	(1) 15	Non
30118-343	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur	(1) 25	Non
30118-344	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur	(2) 9	Non
30118-345	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur	(2) 15	Non
30118-346	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur	(2) 25	Non
30118-347	1	À visser à l'avant	Anodisé	Conducteur	(3) 9	Non

Table 2/2						
Référence catalogue	**Conformité**	**Profondeur (D)**	**Blindage électromagnétique**	**Hauteur (H)**	**Largeur (W)**	**Expédition rapide**
30118-341	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	2.5mm	Non	128.4mm	19.98mm	No
30118-342	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	2.5mm	Non	128.4mm	19.98mm	No
30118-343	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	2.5mm	Non	128.4mm	19.98mm	No
30118-344	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	2.5mm	Non	128.4mm	19.98mm	No
30118-345	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	2.5mm	Non	128.4mm	19.98mm	No
30118-346	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	2.5mm	Non	128.4mm	19.98mm	No

Référence catalogue	Conformité	Profondeur (D)	Blindage électromagnétique	Hauteur (H)	Largeur (W)	Expédition rapide
30118-347	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	2.5mm	Non	128.4mm	19.98mm	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

La livraison s'effectue par multiple du nombre de pièces indiqué. La tarification affichée est à l'unité.

Veuillez commander séparément les éléments de fixation (œillets, vis à gorge).

Veuillez noter que certains articles sont livrés selon des tailles de lots définies (SPQ, par ex. 5 pièces, 10 pièces, 50 pièces, etc.). Dans le cas d'une quantité commandée différente (par ex. 2 pièces), la quantité pourra être automatiquement augmentée à la taille de lot supérieure = lot de livraison standard.

DIAGRAMMES





AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America
All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe
Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia
Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India
Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.