


RatiopacPRO| Face avant non blindée, Pleine largeur, Rainée

Face avant intégrale, non blindée, pour RatiopacPRO Air.



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

A insérer entre les flancs et les pièces profilées telles que montants simples, équerres de rackage 19" ou poignées, équerre de montage ou poignée 19"

Les faces avant peuvent également être montées à l'arrière

Fixation sans vis (les profilés horizontaux spécifiques couvrent les arêtes de la face avant et la maintiennent en place)

Pour le blindage (face d'appui conductrice) ; des joints CEM (acier inoxydable) sont nécessaires pour la reprise de blindage avec le coffret, à commander séparément.

SPÉCIFICATIONS

Profondeur (D):	2.5mm
Matériau:	Aluminium
Finition:	Anodisé; Passivé
Type accessoire:	Face avant
Type de produit:	Face avant

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Largeur du rack	Quantité par colis	Finition avant	Face d'appui	Arêtes traitées
34571-617	2U	28HP	1	Anodisé	Conducteur	Non
34571-618	2U	42HP	1	Anodisé	Conducteur	Non
34571-605	3U	28HP	1	Anodisé	Conducteur	Non
34571-609	4U	28HP	1	Anodisé	Conducteur	Non
34571-606	3U	42HP	1	Anodisé	Conducteur	Non
34571-619	2U	63HP	1	Anodisé	Conducteur	Non
34571-621	5U	28HP	1	Anodisé	Conducteur	Non
34571-620	2U	84HP	1	Anodisé	Conducteur	Non
34571-610	4U	42HP	1	Anodisé	Conducteur	Non
34571-613	6U	28HP	1	Anodisé	Conducteur	Non
34571-607	3U	63HP	1	Anodisé	Conducteur	Non
34571-622	5U	42HP	1	Anodisé	Conducteur	Non
34571-608	3U	84HP	1	Anodisé	Conducteur	Non
34571-611	4U	63HP	1	Anodisé	Conducteur	Non
34571-614	6U	42HP	1	Anodisé	Conducteur	Non
34571-623	5U	63HP	1	Anodisé	Conducteur	Non
34571-612	4U	84HP	1	Anodisé	Conducteur	Non
34571-615	6U	63HP	1	Anodisé	Conducteur	Non


Référence catalogue	Hauteur durack	Largeur du rack	Quantité par colis	Finition avant	Face d'appui	Arêtes traitées
34571-624	5U	84HP	1	Anodisé	Conducteur	Non
34571-616	6U	84HP	1	Anodisé	Conducteur	Non

Table 2/2

Référence catalogue	Hauteur (H)	Largeur (W)	Expédition rapide
34571-617	84mm	141.9mm	No
34571-618	84mm	213.2mm	No
34571-605	128.4mm	141.9mm	No
34571-609	172.9mm	141.9mm	No
34571-606	128.4mm	213.2mm	No
34571-619	84mm	319.7mm	No
34571-621	217.3mm	141.9mm	No
34571-620	84mm	426.4mm	No
34571-610	172.9mm	213.2mm	No
34571-613	261.8mm	141.9mm	No
34571-607	128.4mm	319.7mm	No
34571-622	217.3mm	213.2mm	No
34571-608	128.4mm	426.4mm	No
34571-611	172.9mm	319.7mm	No
34571-614	261.8mm	213.2mm	No

Référence catalogue	Hauteur (H)	Largeur (W)	Expédition rapide
34571-623	217.3mm	319.7mm	No
34571-612	172.9mm	426.4mm	No
34571-615	261.8mm	319.7mm	No
34571-624	217.3mm	426.4mm	No
34571-616	261.8mm	426.4mm	No

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre usage non autorisé peut entraîner des dommages matériels, des blessures ou la mort.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE