


Guide-carte| Accessoire, pour circuits imprimés lourds, haute rigidité



Ce guide-carte, de type Accessoire, renforcé pour les circuits imprimés lourds constitue une interface fiable entre la mécanique du bac à cartes et les sous-ensembles. Les guides-cartes peuvent aussi être boulonnés à l'horizontale

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Pour les circuits imprimés particulièrement lourds, modules enfichables ou cassettes

Montage, à visser uniquement sur les profils de type H (Heavy) et de type R (Rugged)

Profilé aluminium

SPÉCIFICATIONS

Matériau:	Aluminium
Finition:	Anodisé
Compatible avec:	Bacs à cartes; Coffrets; Châssis
Famille de produits:	EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO Air; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac
Type de produit:	Support de guidage
Type:	Robuste

Table 1/1

Référence catalogue	Quantité par colis	Profondeur de la carte	Largeur de rainure	Couleur	Expédition rapide
---------------------	--------------------	------------------------	--------------------	---------	-------------------

34562-881	1	160mm	2	Argent	No
34562-882	1	220mm	2	Argent	No
34562-883	1	280mm	2	Argent	No
34562-884	1	340mm	2	Argent	No
34562-885	1	400mm	2	Argent	No
34564-881	1	160mm	2.5	Argent	No
34564-882	1	220mm	2.5	Argent	No
34564-883	1	280mm	2.5	Argent	No
34564-884	1	340mm	2.5	Argent	No
34564-885	1	400mm	2.5	Argent	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Livraison exclusivement en lot de livraison standard.

Veuillez noter que certains articles sont livrés selon des tailles de lots définies (SPQ, par ex. 5 pièces, 10 pièces, 50 pièces, etc.). Dans le cas d'une quantité commandée différente (par ex. 2 pièces), la quantité pourra être automatiquement augmentée à la taille de lot supérieure = lot de livraison standard.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE