

Interscale| Châssis rackable 19", Avec perforations



Châssis 19" modulaire avec protection CEM intégrée et flancs perforés. Basé sur la plate-forme nVent SCHROFF Interscale et développé conformément à la norme IEC 60297-3-109.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Coffret modulaire en 4 parties, avec côtés perforés

Développé selon la norme IEC 60297-3-109 (en cours auprès de IEC)

Avec blindage CEM

Indice de Protection jusqu'à IP 20

Couleur RAL 7016

Coffrets modifiés ou personnalisés sur demande

SPÉCIFICATIONS

Matériau:	Acier; Aluminium
Famille de produits:	Interscale
Type:	Avec perforations
Type de produit:	Coffret à petit facteur de forme
Blindage électromagnétique:	Oui

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Profondeur	Quantité par colis	Largeur utile	Fixation	Conformité
14826-105	1U	221mm	1	444mm	Rack	CEI 60297-3-100
14826-107	1U	310mm	1	444mm	Rack	CEI 60297-3-100
14826-205	2U	221mm	1	444mm	Rack	CEI 60297-3-100
14826-207	2U	310mm	1	444mm	Rack	CEI 60297-3-100
14826-305	3U	221mm	1	444mm	Rack	CEI 60297-3-100
14826-307	3U	310mm	1	444mm	Rack	CEI 60297-3-100

Table 2/2

Référence catalogue	Finition	Expédition rapide
14826-105	Aluzinc, Revêtement poudré	No
14826-107	Aluzinc, Revêtement poudré	No
14826-205	Aluzinc, Revêtement poudré	No
14826-207	Aluzinc, Revêtement poudré	No
14826-305	Aluzinc, Revêtement poudré	No
14826-307	Aluzinc, Revêtement poudré	No

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE