


# Interscale| Plaque de montage, avec support de ventilateur et ventilateurs intégrés



Plaque châssis Interscale avec support de ventilateurs et ventilateurs, pour coffrets de table et châssis 19".

Disponible en différentes tailles et dans des versions à trois ventilateurs, avec un volume de circulation d'air allant de 10 à 170 m<sup>3</sup>/h.

## FONCTIONS

Plaque de montage (surélevée de 4 mm) avec support de ventilateurs intégré et ventilateurs, pour coffret avec perforations

Les ventilateurs sont simples à fixer sur la plaque de montage à l'aide de supports anti-vibrations

La plaque de montage se fixe au coffret de table à l'aide de 4 pieds en plastique ou au coffret 19" à l'aide de 4 vis

Pour des données techniques sur les ventilateurs, veuillez voir les éléments de livraison

## SPÉCIFICATIONS

**Finition:** Aluzinc

**Type de produit:** Platine de montage

Table 1/2

Référence catalogue	Largeur	Profondeur	Quantité par colis	Hauteur	Matériau	Famille de produits
24827-154	221mm	177mm	1	1mm	Acier	Interscale
24827-155	221mm	221mm	1	1mm	Acier	Interscale
24827-175	310mm	221mm	1	1mm	Acier	Interscale
24827-195	399mm	221mm	1	1mm	Acier	Interscale

Référence catalogue	Largeur	Profondeur	Quantité par colis	Hauteur	Matériau	Famille de produits
24827-197	399mm	310mm	1	1mm	Acier	Interscale
24827-254			1		Acier	Interscale
24827-255	221mm	221mm	1	1mm	Acier	Interscale
24827-275	310mm	221mm	1	1mm	Acier	Interscale
24827-295	399mm	221mm	1	1mm	Acier	Interscale
24827-297	399mm	310mm	1	1mm	Acier	Interscale
24827-375	310mm	221mm	1	1mm	Acier	Interscale
24827-395	399mm	221mm	1	1mm	Acier	Interscale
24827-397	399mm	310mm	1	1mm	Acier	Interscale
24827-105	444mm	177mm	1	1mm	Acier	Interscale
24827-107	444mm	310mm	1	1mm	Acier	Interscale
24827-205			1		Acier	
24827-207			1		Acier	
24827-305			1		Acier	
24827-307			1		Acier	

Table 2/2

Référence catalogue	Largeur du rack	Type	Compatible avec	Expédition rapide
24827-154		Platine de montage	Coffrets à petit facteur de forme	No
24827-155		Platine de montage	Coffrets à petit facteur de forme	No

Référence catalogue	Largeur du rack	Type	Compatible avec	Expédition rapide
24827-175		Platine de montage	Coffrets à petit facteur de forme	No
24827-195		Platine de montage	Coffrets à petit facteur de forme	No
24827-197		Platine de montage	Coffrets à petit facteur de forme	No
24827-254		Platine de montage		No
24827-255		Platine de montage	Coffrets à petit facteur de forme	No
24827-275		Platine de montage	Coffrets à petit facteur de forme	No
24827-295		Platine de montage	Coffrets à petit facteur de forme	No
24827-297		Platine de montage	Coffrets à petit facteur de forme	No
24827-375		Platine de montage	Coffrets à petit facteur de forme	No
24827-395		Platine de montage	Coffrets à petit facteur de forme	No
24827-397		Platine de montage	Coffrets à petit facteur de forme	No
24827-105	19HP	Platine de montage	Coffrets à petit facteur de forme	No
24827-107	19HP	Platine de montage	Coffrets à petit facteur de forme	No
24827-205				No
24827-207				No
24827-305				No
24827-307				No

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre

représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**