


Plaque de montage pour coffret et bac à cartes 19"



Plaque de montage pour composants lourds ou montages électroniques propriétaires. Convient à RatiopacPRO Air, CompacPRO et EuropacPRO.

Les guide-cartes de type 4,4 et type renforcé ne peuvent pas être utilisés en combinaison avec la plaque de montage. Le capot inférieur/supérieur qui sera inséré dans la rainure des profilés horizontaux légers (type L) ne peuvent pas être utilisés en combinaison avec une plaque de montage.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Pour fixation de composants lourds

Plaque de raccordement, pleine largeur : La largeur de la plaque de montage est égale à la largeur du bac à cartes/coffret. Fixation sur les flancs.

Plaque de raccordement, fonction raccourcie : se fixe sur un flanc à l'aide d'une bande de fixation

La plaque de châssis ne peut pas être combinée avec un capot CEM supérieur/inférieur

SPÉCIFICATIONS

Matériau:	Aluminium
Type de produit:	Platine de montage
Compatible avec:	Bacs à cartes

Table 1/2

Référence catalogue	Largeur du rack	Quantité par colis	Profondeur	Famille de produits	Largeur	Certifications
---------------------	-----------------	--------------------	------------	---------------------	---------	----------------

34562-745	28HP	1	112.5mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	146.88mm	RoHS
34562-749	28HP	1	172.5mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	146.88mm	RoHS
34562-746	42HP	1	112.5mm	EuropacPRO, PropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	217.99mm	RoHS
34562-753	28HP	1	232.5mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	146.88mm	RoHS
34562-747	63HP	1	112.5mm	EuropacPRO, PropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	324.67mm	RoHS
34562-757	28HP	1	292.2mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	146.88mm	RoHS
34562-750	42HP	1	172.5mm	EuropacPRO, CompacPRO, RatiopacPRO, PropacPRO	217.99mm	RoHS
34562-748	84HP	1	112.5mm	EuropacPRO, PropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	324.67mm	RoHS
34562-754	42HP	1	232.5mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	217.99mm	RoHS
34562-751	63HP	1	172.5mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO, PropacPRO	324.67mm	RoHS
34562-758	42HP	1	292.2mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	217.99mm	RoHS
34562-752	84HP	1	172.5mm	EuropacPRO, CompacPRO, RatiopacPRO, PropacPRO	431.35mm	RoHS
34562-755	63HP	1	232.5mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	324.67mm	RoHS

34562-759	63HP	1	292.2mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	324.67mm	RoHS
34562-756	84HP	1	232.5mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	431.35mm	RoHS
34562-760	84HP	1	292.5mm	EuropacPRO, PropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	431.35mm	RoHS
34562-870	84HP	1	352.5mm	EuropacPRO	431.35mm	
34562-871	84HP	1	412.5mm	EuropacPRO	431.35mm	

Table 2/2	
Référence catalogue	Expédition rapide
34562-745	No
34562-749	No
34562-746	No
34562-753	No
34562-747	No
34562-757	No
34562-750	No
34562-748	No
34562-754	No
34562-751	No
34562-758	No

Référence catalogue	Expédition rapide
34562-752	No
34562-755	No
34562-759	No
34562-756	No
34562-760	No
34562-870	No
34562-871	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veuillez commander le kit de montage pour la plaque de montage séparément.

Autres versions sur demande.

Des bandes de fixation sont nécessaires pour une largeur partielle, veuillez commander séparément.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE