

MultipacPRO| Châssis 19", Aluminium, Capots dessus/dessous perforés



Ce châssis 19" est de type de bac à cartes : il est adapté à une intégration horizontale des cartes ou à la fixation de composants non standard tels que des transformateurs ou d'autres accessoires lourds généralement montés sur une plaque de châssis. Cette version est dotée d'un capot supérieur et inférieur perforé pour une meilleure circulation de l'air et une meilleure dissipation thermique.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Aluminium

Faces avant et arrière amovibles pour faciliter l'usage

IP 20 conformément à la norme IEC 60529

Livraison dans un emballage plat peu encombrant

Modifications telles que découpes, traitement de surface ou dimensions différentes disponibles

Dimensions intérieures et extérieures selon : IEC 60297-3-100, -105

Blindage CEM : Env. 20 dB(A) à 2 GHz sans matériau de blindage. >40 dB(A) à 1 GHz avec ajout de joint en acier inoxydable entre la face avant et le corps du coffret

SPÉCIFICATIONS

Matériau:	Aluminium
Finition:	Anodisé; Passivé
Famille de produits:	MultipacPRO
Blindage électromagnétique:	Non (réalisable a posteriori)
Type:	Avec perforations

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Profondeur	Largeur utile	Fixation	Conformité	Certifications
20860-621	1U	220mm	403mm	Rack	CEI 60297-3-100, CEI 60297-3-105	RoHS
20860-622	1U	280mm	403mm	Rack	CEI 60297-3-100, CEI 60297-3-105	RoHS
20860-624	2U	220mm	403mm	Rack	CEI 60297-3-100	
20860-625	2U	280mm	403mm	Rack	CEI 60297-3-100	RoHS
20860-626	2U	340mm	403mm	Rack	CEI 60297-3-100	RoHS
20860-627	3U	280mm	403mm	Rack	CEI 60297-3-100	RoHS
20860-628	3U	340mm	403mm	Rack	CEI 60297-3-100	RoHS
20860-629	3U	400mm	403mm	Rack	CEI 60297-3-100	RoHS
20860-630	3U	460mm	403mm	Rack	CEI 60297-3-100	
20860-632	4U	340mm	403mm	Rack	CEI 60297-3-100	RoHS
20860-633	4U	400mm	403mm	Rack	CEI 60297-3-100	RoHS
20860-634	4U	460mm	403mm	Rack	CEI 60297-3-100	RoHS
20860-635	5U	460mm	403mm	Rack	CEI 60297-3-100	RoHS

Table 2/2

Référence catalogue	Expédition rapide
20860-621	No
20860-622	No

Référence catalogue	Expédition rapide
20860-624	No
20860-625	No
20860-626	No
20860-627	No
20860-628	No
20860-629	No
20860-630	No
20860-632	No
20860-633	No
20860-634	No
20860-635	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veuillez commander séparément les poignées avant.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE