


# Novastar| Tôle plancher modulaire, Ouverture à l'arrière



La tôle plancher est une plaque d'obturation en acier installée sur la base de la baie. Limite la circulation d'air dans la baie depuis le bas, elle peut être ouverte pour le passage de câbles

## CERTIFICATIONS

---



## FONCTIONS

---

La tôle plancher est ouverte à l'arrière pour le passage de câbles ; l'ouverture peut être fermée avec un obturateur plein ou perforé, un filtre ou joint balai

Ouverture arrière, largeur 440 mm, profondeur 70 mm

## SPÉCIFICATIONS

---

**Type de produit:** Base baie/bâti

**Matériau:** Acier

Table 1/2

Référence catalogue	Largeur	Profondeur	Quantité par colis	Couleur	Code couleur	Finition
27230-188	553mm	500mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
27230-189	553mm	600mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
27230-190	553mm	800mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
27230-191	553mm	900mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
27230-192	553mm	1000mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré

Table 2/2

Référence catalogue	Type	Expédition rapide
27230-188	Tôle plancher	No
27230-189	Tôle plancher	No
27230-190	Tôle plancher	No
27230-191	Tôle plancher	No
27230-192	Tôle plancher	No

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veuillez commander séparément l'obturateur ou le joint balai.

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Notre gamme complète de marques:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**