


Novastar | Socle



Tôle plancher avec découpe pour passage de câble.
L'ouverture est équipée d'un cache plastique pouvant être remplacé par un joint balai.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Charge statique admissible 400 kg

Pieds vérins, hauteur 57 mm ... 67 mm

Acier, 1,5 mm, RAL 7021

Passe-câbles 110 x 76 mm

Avec mise à la masse

Pied vérin

Charge statique admissible 400 kg

SPÉCIFICATIONS

Hauteur:	45mm
Type de produit:	Base baie/bâti
Matériau:	Acier

Table 1/2

Référence catalogue	Largeur	Profondeur	Quantité par colis	Couleur	Code couleur	Finition
27230-070	553mm	500mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
27230-071	553mm	600mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
27230-072	553mm	800mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
27230-076	900mm	900mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
27230-080	1000mm	1000mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré

Table 2/2

Référence catalogue	Type	Expédition rapide
27230-070	Base socle	No
27230-071	Base socle	No
27230-072	Base socle	No
27230-076	Base socle	No
27230-080	Base socle	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veuillez commander le joint balai séparément.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout

autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE