


Novastar| Toit surélevé, avec Ventilateurs



Les toits de ventilation sont des unités de refroidissement actif compactes qui ne consomment pas d'espace dans le rack. Le toit de ventilation Novastar est livré avec une fiche C14 et une mise à la masse.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Câble de raccordement 0,5 m, connecteur mâle IEC C14

Acier, RAL 7021

Toits adaptés à la hauteur des ventilateurs 25 mm ou 38 mm

Mise à la terre et câblage inclus

Toit de ventilation surélevé (33 mm)

SPÉCIFICATIONS

Largeur: 553mm
Type de produit: Toit baie/bâti
Matériau: Acier

Table 1/2

Référence catalogue	Profondeur	Quantité par colis	Couleur	Code couleur	Finition	Type
27230-081	500mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré	Ventilateur
27230-083	800mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré	Ventilateur
27230-085	500mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré	Ventilateur
27230-086	600mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré	Ventilateur
27230-087	800mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré	Ventilateur
27230-082	600mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré	Ventilateur
27230-094	900mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré	Ventilateur
27230-095	1000mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré	Ventilateur
27230-096	900mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré	Ventilateur
27230-097	1000mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré	Ventilateur

Table 2/2

Référence catalogue	Certifications	Expédition rapide
27230-081	RoHS, EAC	No
27230-083	RoHS, EAC	No
27230-085	EAC, RoHS	No
27230-086	RoHS, EAC	No

Référence catalogue	Certifications	Expédition rapide
27230-087	EAC, RoHS	No
27230-082	EAC, RoHS	No
27230-094	RoHS	No
27230-095	RoHS	No
27230-096	RoHS	No
27230-097	RoHS	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veuillez commander les anneaux de levage séparément, si nécessaire.

Veuillez commander tous les ventilateurs supplémentaires éventuels (pour augmenter la capacité de refroidissement) séparément.

Si nécessaire, commander séparément le thermostat ou le régulateur de vitesse.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE