

Novastar| Cadre Heavy-Duty



Bâti esthétique en aluminium moulé sous pression avec une capacité de charge statique de 400 kg. Montants 19" en profilé aluminium, fixés sur le cadre.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Charge statique admissible 400 kg

Plan 19" - 60 mm à l'avant, 60 mm à l'arrière

Profilé en aluminium, RAL 7021, avec mise à la masse

SPÉCIFICATIONS

Matériau du bâti:	Aluminium
Matériau:	Aluminium
Type de produit:	Cadre baie/bâti

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Hauteur	Largeur	Profondeur	Quantité par colis	Couleur
28230-056	12U	589mm	553mm	900mm	1	Gris foncé
28230-189	12U	589mm	553mm	1000mm	1	Gris foncé
28230-192	16U	767mm	553mm	900mm	1	Gris foncé
28230-193	16U	767mm	553mm	1000mm	1	Gris foncé
28230-196	20U	945mm	553mm	900mm	1	Gris foncé
28230-197	20U	945mm	553mm	1000mm	1	Gris foncé
28230-200	25U	1167mm	553mm	900mm	1	Gris foncé
28230-201	25U	1167mm	553mm	1000mm	1	Gris foncé
28230-204	34U	1567mm	553mm	900mm	1	Gris foncé
28230-205	34U	1567mm	553mm	1000mm	1	Gris foncé
28230-208	38U	1745mm	553mm	900mm	1	Gris foncé
28230-209	38U	1745mm	553mm	1000mm	1	Gris foncé
28230-212	43U	1967mm	553mm	900mm	1	Gris foncé
28230-213	43U	1967mm	553mm	1000mm	1	Gris foncé
28230-216	47U	2145mm	553mm	900mm	1	Gris foncé
28230-217	47U	2145mm	553mm	1000mm	1	Gris foncé
28230-310	16U	767mm	553mm	500mm	1	Gris foncé
28230-314	20U	945mm	553mm	500mm	1	Gris foncé

Référence catalogue	Hauteur durack	Hauteur	Largeur	Profondeur	Quantité par colis	Couleur
28230-319	25U	1167mm	553mm	500mm	1	Gris foncé
28230-328	34U	1567mm	553mm	500mm	1	Gris foncé
28230-332	38U	1745mm	553mm	500mm	1	Gris foncé
28230-337	43U	1967mm	553mm	500mm	1	Gris foncé
28230-341	47U	2145mm	553mm	500mm	1	Gris foncé
28230-370	16U	767mm	553mm	600mm	1	Gris foncé
28230-374	20U	945mm	553mm	600mm	1	Gris foncé
28230-379	25U	1167mm	553mm	600mm	1	Gris foncé
28230-388	34U	1567mm	553mm	600mm	1	Gris foncé
28230-392	38U	1745mm	553mm	600mm	1	Gris foncé
28230-397	43U	1967mm	553mm	600mm	1	Gris foncé
28230-401	47U	2145mm	553mm	600mm	1	Gris foncé
28230-430	16U	767mm	553mm	800mm	1	Gris foncé
28230-434	20U	945mm	553mm	800mm	1	Gris foncé
28230-439	25U	1167mm	553mm	800mm	1	Gris foncé
28230-448	34U	1567mm	553mm	800mm	1	Gris foncé
28230-452	38U	1745mm	553mm	800mm	1	Gris foncé
28230-457	43U	1967mm	553mm	800mm	1	Gris foncé

Référence catalogue	Hauteur durack	Hauteur	Largeur	Profondeur	Quantité par colis	Couleur
28230-461	47U	2145mm	553mm	800mm	1	Gris foncé
28230-219	29U	1345mm	553mm	900mm	1	Gris foncé
28230-220	29U	1345mm	553mm	1000mm	1	Gris foncé
28230-323	29U	1345mm	553mm	500mm	1	Gris foncé
28230-383	29U	1345mm	553mm	600mm	1	Gris foncé
28230-443	29U	1345mm	553mm	800mm	1	Gris foncé

Table 2/2

Référence catalogue	Code couleur	Finition	Type	Certifications	Expédition rapide
28230-056	RAL 7021	Revêtement poudré	Robuste	RoHS	No
28230-189	RAL 7021	Revêtement poudré	Robuste	RoHS	No
28230-192	RAL 7021	Revêtement poudré	Robuste	RoHS	No
28230-193	RAL 7021	Revêtement poudré	Robuste	RoHS	No
28230-196	RAL 7021	Revêtement poudré	Robuste	RoHS	No
28230-197	RAL 7021	Revêtement poudré	Robuste	RoHS	No
28230-200	RAL 7021	Revêtement poudré	Robuste	RoHS	No
28230-201	RAL 7021	Revêtement poudré	Robuste	RoHS	No
28230-204	RAL 7021	Revêtement poudré	Robuste	RoHS	No
28230-205	RAL 7021	Revêtement poudré	Robuste	RoHS	No

Référence catalogue	Code couleur	Finition	Type	Certifications	Expédition rapide
28230-208	RAL 7021	Revêtement poudré	Robuste	RoHS	No
28230-209	RAL 7021	Revêtement poudré	Robuste	RoHS	No
28230-212	RAL 7021	Revêtement poudré	Robuste	RoHS	No
28230-213	RAL 7021	Revêtement poudré	Robuste	RoHS	No
28230-216	RAL 7021	Revêtement poudré	Robuste	RoHS	No
28230-217	RAL 7021	Revêtement poudré	Robuste	RoHS	No
28230-310	RAL 7021	Revêtement poudré	Robuste	RoHS	No
28230-314	RAL 7021	Revêtement poudré	Robuste	RoHS	No
28230-319	RAL 7021	Revêtement poudré	Robuste	RoHS	No
28230-328	RAL 7021	Revêtement poudré	Robuste	RoHS	No
28230-332	RAL 7021	Revêtement poudré	Robuste	RoHS	No
28230-337	RAL 7021	Revêtement poudré	Robuste	RoHS	No
28230-341	RAL 7021	Revêtement poudré	Robuste	RoHS	No
28230-370	RAL 7021	Revêtement poudré	Robuste	RoHS	No
28230-374	RAL 7021	Revêtement poudré	Robuste	RoHS	No
28230-379	RAL 7021	Revêtement poudré	Robuste	RoHS	No
28230-388	RAL 7021	Revêtement poudré	Robuste	RoHS	No
28230-392	RAL 7021	Revêtement poudré	Robuste	RoHS	No

Référence catalogue	Code couleur	Finition	Type	Certifications	Expédition rapide
28230-397	RAL 7021	Revêtement poudré	Robuste	RoHS	No
28230-401	RAL 7021	Revêtement poudré	Robuste	RoHS	No
28230-430	RAL 7021	Revêtement poudré	Robuste	RoHS	No
28230-434	RAL 7021	Revêtement poudré	Robuste	RoHS	No
28230-439	RAL 7021	Revêtement poudré	Robuste	RoHS	No
28230-448	RAL 7021	Revêtement poudré	Robuste	RoHS	No
28230-452	RAL 7021	Revêtement poudré	Robuste	RoHS	No
28230-457	RAL 7021	Revêtement poudré	Robuste	RoHS	No
28230-461	RAL 7021	Revêtement poudré	Robuste	RoHS	No
28230-219	RAL 7021	Revêtement poudré	Robuste		No
28230-220	RAL 7021	Revêtement poudré	Robuste		No
28230-323	RAL 7021	Revêtement poudré	Robuste		No
28230-383	RAL 7021	Revêtement poudré	Robuste		No
28230-443	RAL 7021	Revêtement poudré	Robuste		No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veuillez commander les portes, les faces arrière, les flancs, les fixations de plaque supérieure, les socles, les tôles planchers, les étagères, les glissières fixes et les roulettes ou les pieds réglables séparément.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout

autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE