


Novastar| Toit surélevé



Toit surélevé pour une meilleure ventilation et une évacuation de la chaleur. Le toit surélevé Novastar est robuste et non démontable de l'extérieur.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Toit surélevé (31 mm) avec entretoises de 10 mm

Fixation du toit par l'intérieur (pas de vis à l'extérieur)

Convient pour poser des pièces lourdes sur le toit

Avec mise à la masse

Version haute rigidité,, charge admissible 50 kg

SPÉCIFICATIONS

Largeur:	553mm
Type de produit:	Toit baie/bâti
Matériau:	Acier

Table 1/2

Référence catalogue	Profondeur	Quantité par colis	Couleur	Code couleur	Finition	Type
25230-037	800mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré	Bombé

Référence catalogue	Profondeur	Quantité par colis	Couleur	Code couleur	Finition	Type
25230-142	1000mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré	Bombé
25230-141	900mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré	Bombé
25230-039	500mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré	Bombé
25230-038	600mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré	Bombé

Table 2/2

Référence catalogue	Expédition rapide
25230-037	No
25230-142	No
25230-141	No
25230-039	No
25230-038	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veuillez commander les anneaux de levage séparément, si nécessaire.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE