

Comline| Armoire Outdoor FTTx



Les applications de télécommunications font appel à une électronique sophistiquée dans les installations Outdoor. Les baies nVent SCHROFF Outdoor protègent ces composants électroniques contre les intempéries et le vandalisme, et garantissent ainsi la continuité opérationnelle. Les baies nVent SCHROFF peuvent être utilisées comme baies de type Dslam /Point of Presence/Zone pooling/FTTC/FTTH/MFG.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

La hauteur indiquée ne tient pas compte du socle (140 mm)

Simple paroi, baie légère en aluminium

Baie isolée thermiquement

IP 55

SPÉCIFICATIONS

Matériau: Aluminium

Table 1/3

Référence catalogue	Type de produit	Famille de produits	Hauteur du rack	Hauteur	Largeur	Profondeur
12349-007	Baie extérieure	Comline FTTX	12U	600mm	800mm	600mm
12349-006	Baie extérieure	Comline FTTX	25U	1200mm	800mm	600mm

Référence catalogue	Type de produit	Famille de produits	Hauteur durack	Hauteur	Largeur	Profondeur
12349-005	Baie extérieure	Comline FTTX	12U	600mm	800mm	600mm
12349-008	Baie extérieure	Comline FTTX	25U	1200mm	800mm	600mm

Table 2/3

Référence catalogue	Type de paroi	Type de porte	Accès	Refroidissement	Blindage électromagnétique	Conformité
12349-007	Une seule paroi	Une seule porte	Avant, Retour	Isolation	Non	CEI 61969-1, CEI 61969-2, CEI 60917-1, CEI 60917-2, ETS 300119, CEI 60529, DIN EN 50178, VDE 0160
12349-006	Une seule paroi	Une seule porte	Avant, Retour	Isolation	Non	CEI 61969-1, CEI 61969-2, CEI 60917-1, CEI 60917-2, ETS 300119, CEI 60529, DIN EN 50178, VDE 0160
12349-005	Une seule paroi	Une seule porte	Avant, Retour	Isolation	Non	CEI 61969-1, CEI 61969-2, CEI 60917-1, CEI 60917-2, ETS 300119, CEI 60529, DIN EN 50178, VDE 0160
12349-008	Une seule paroi	Une seule porte	Avant, Retour	Isolation	Non	CEI 61969-1, CEI 61969-2, CEI 60917-1, CEI 60917-2, ETS 300119, CEI 60529, DIN EN 50178, VDE 0160

Table 3/3

Référence catalogue	Quantité par colis	Finition	Expédition rapide
---------------------	--------------------	----------	-------------------

12349-007	1	Revêtement poudré	No
12349-006	1	Revêtement poudré	No
12349-005	1	Revêtement poudré	No
12349-008	1	Revêtement poudré	No

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE