

Maxpower| Alimentation enfichable 19" AC/DC, 100 W, Simple, Réglable



Alimentations électriques 19" enfichables avec connecteur H15 pour les applications sans ventilateur. Avec une plage de tension d'entrée AC étendue et une tension de sortie unique et réglable.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Large plage de tension d'entrée 90 ... 264 VAC et 100 ... 360 VDC avec correction du facteur de puissance (PFC) active

1 tension de sortie

Signalisation : Tension de sortie OK

Large plage de réglage de la tension de sortie

Diode de découplage intégrée pour la redondance

Bus de partage de courant actif (CSB)

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Type	Tension d'entrée CA	Tension d'entrée CC	Puissance	Nombre de tensions de sortie	Tension 1
13100-134	Mode commuté 19"	90 – 264V		102W	1	16V

Référence catalogue	Type	Tension d'entrée CA	Tension d'entrée CC	Puissance	Nombre de tensions de sortie	Tension 1
13100-133	Mode commuté 19"	90 – 264V	100 – 360V	100W	1	4.5V

Table 2/2

Référence catalogue	Intensité 1	Hauteur du rack	Largeur du rack	Profondeur	Quantité par colis	Expédition rapide
13100-134	3.4A	3U	6HP	171.93mm	1	No
13100-133	5.9A	3U	6HP	171.93mm	1	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veuillez commander séparément la face avant.

Données de sortie à une tension secteur de 190 V AC, Ta = 0 ... 50 °C.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE